

A715 - Gant impact Grip 15 Nitrile

Collection: Protection contre les chocs

Gamme: Protection des mains

Matériaux: Nylon, Elastique, Elasthane, Fibre de carbone, TPR

Trempage:

Emballage extérieur: 72

information produit

Découvrez le summum de la sécurité et de la performance, avec notre gant anti-impact, conçu de manière experte, pour offrir une protection contre les chocs inégalée, et une polyvalence extraordinaire. Spécifiquement conçu pour une protection contre les chocs à faible énergie, il protège contre les tâches exigeantes. Compatible avec la plupart des appareils à écran tactile, ce gant permet une interaction transparente sans qu'il soit nécessaire de le retirer. Fabriqué avec un revêtement ESD pour réduire le risque de décharge électrostatique dans les environnements sensibles.

Protection contre les chocs

Les blessures à la main sont les accidents du travail les plus fréquents. Cette gamme de gants offre non seulement une protection contre les chocs, mais couvre également plusieurs autres risques.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4131XP)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A1)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (4)

ANSI/ISEA 105: 2016 (2)

ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)



Caractéristiques

- Pour une protection contre les chocs à faible énergie
- Enduction en mousse de nitrile pour une excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- La doublure de jauge 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Nouveau Modèle
- Certifié CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A715 - Gant impact Grip 15 Nitrile

Code Douanier: 6116102091

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/26090-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
A715K8RS	Noir	58.0	38.0	28.0	0.1160	0.0617	5036108414154	15036108899675
A715K8RM	Noir	58.0	38.0	28.0	0.1300	0.0617	5036108414147	15036108899668
A715K8RL	Noir	58.0	38.0	28.0	0.1350	0.0617	5036108414130	15036108899651
A715K8RXL	Noir	58.0	38.0	28.0	0.1470	0.0617	5036108414161	15036108899682
A715K8RXXL	Noir	58.0	38.0	28.0	0.1520	0.0617	5036108414178	15036108899699