

B30 Series, Endlosetiketten aus Vinyl

[Übersicht](#) [Spezifikationen](#)



Besondere Produktmerkmale:

Abmessungen: 57,00 mm (B) x 30,00 m (L)

Farbe: Gelb

Materialtyp: Vinyl

Brady Materialnummer: [B-7569 \(Technisches Datenblatt anzeigen\)](#)

Etiketteneigenschaften: Dauerhafter Klebstoff, Standardmäßig hohe Qualität, Starker Klebstoff

Anwendungen:

Bodenmarkierung, Gebäude- und Lagerkennzeichnung, Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Kennzeichnungen von Rohren und Ventilen, Sicherheitskennzeichnung

Ausführung: Glänzend

Kompatible Drucker: BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100



Übersicht

B-7569 eignet sich optimal für die Gebäudekennzeichnung im Innen- und Außenbereich, beispielsweise für 5S-Etiketten, Sicherheits- und Warnetiketten, Rohrmarkierer sowie Etiketten für Geräte und für einen „visuellen Arbeitsplatz“.

Spezifikationen

Schlüsseleigenschaften


Artikelnummer	120927
---------------	--------

Bestellbezeichnung	B30C-2250-7569-YL
Gesamtmenge pro Verpackung	1 Rolle(n) / Karton
Menge pro Reihe	1
Anwendungen 	Bodenmarkierung, Gebäude- und Lagerkennzeichnung, Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung, Gefahrenkennzeichnung, Kennzeichnungen von Rohren und Ventilen, Sicherheitskennzeichnung
Menge/Maßeinheit	1
Marke	Brady®
Farbbandserie	B30-R10000
Ursprungsland 	MX

Abmessungen

Abmessung - Länge (m)	30,00 m
Abmessung - Breite (mm)	57,00 mm
Bahnbreite (mm)	63,35 mm
Abmessungen	57,00 mm (B) x 30,00 m (L)

Materialeigenschaften

Brady Materialnummer 	B-7569 (Technisches Datenblatt anzeigen)
Materialtyp	Vinyl
Dicke (mm)	0,102 mm
Farbe	Gelb
Min. Anwendung Temperatur ° C	10 °C
Max. Service-Temperatur ° C	75 °C
Min. Service-Temperatur ° C	-20 °C
Klebstoff	Dauerhafter Acrylklebstoff
Ausführung	Glänzend
Oberfläche	Für glatte & strukturierte/raue Oberflächen
Etiketteneigenschaften	Dauerhafter Klebstoff, Standardmäßig hohe Qualität, Starker Klebstoff


Druckspezifikationen

Drucktechnologie	Thermotransfer
Smart Cell	Ja

Kompatibilität

Kompatible Drucker	BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, i3300, i5300, S3000, S3100
--------------------	---

Compliance

UNSPSC 	55121612
RoHS Compliance Status	Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
REACH SVHC Status	Part does not contain an SVHC
REACH-Kandidatenliste	08 July 2021
Zulassung	BS 5609:1986, Abschnitte 2 und 3