


CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA POLIGONALE



235 3/8

ISO 2725-1

- Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno
- Esecuzione cromata

Dettagli famiglia

Codice	• Bocca poligonale mm	b mm	L mm
U02350001	6	9,2	27
U02350002	7	10,5	27
U02350003	8	11,8	27
U02350004	9	13	27
U02350005	10	14,4	27
U02350006	11	15,6	27
U02350007	12	16,5	27
U02350008	13	18,4	30
U02350009	14	19,4	30
U02350010	15	20,7	30

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
 da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000


Codice	◆ Bocca poligonale mm	b mm	L mm
U02350011	16	21,9	30
U02350012	17	23,3	30
U02350013	18	24,6	33
U02350014	19	25,9	33
U02350015	22	27,1	33
U02350118	20	28,4	33
U02350119	21	29,6	33

Serie / Configurazioni

Articoli



235 3/8 S17 - Serie di 17 chiavi a bussola poligonali



519 M 235BP - Modulo in spugna bicolore assortito (11 pz)



519/604BA - Modulo in termoformato assortito (18 pz)



519/604BB - Modulo in termoformato assortito (18 pz)

Articoli



519/605BA - Modulo in termoformato assortito (20 pz)



519/605BB - Modulo in termoformato assortito (20 pz)



519/613BA - Modulo in termoformato assortito (21 pz)



519/613BB - Modulo in termoformato assortito (21 pz)



604 3/8 A - Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (18 pz)



604 3/8 B - Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (18 pz)



605 3/8 A - Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (20 pz)



605 3/8 B - Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (20 pz)



606 3/8 A - Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (21 pz)

Articoli



606 3/8 B - Assortimento in cassetta di ABS con bussole poligonali (21 pz)



609 3/8 B - Assortimento in cassetta bimateriale con bussole poligonali (18 pz)