

WIREFOX ASI - Abisolierwerkzeug



1212154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212154>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierzange, für AS-Interface-Flachleitungen, Abisolierlänge beliebig

Ihre Vorteile

- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212154
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3121
GTIN	4046356454292
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	166,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	166,5 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
Anwendung	Standard
	PUR
	TPE
Produkteigenschaft	Automatischer Einstellmechanismus
	Austauschbares Abisoliermesser
	Beliebige Abisolierlänge

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	> 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (Abisolierbereich)
	> 0 mm ² (Schneidbereich)
Querschnittsbereich AWG	20 ... 16 (Abisolierbereich)
	16 (Schneidbereich)
Abisolierlänge	100 mm

Maße

Breite	25 mm
Höhe	102 mm
Länge	166 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	0 mm ... 1,9 mm
------------------	-----------------

Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	> 0 mm ... 1,9 mm
--------------------------	-------------------

WIREFOX ASI - Abisolierwerkzeug



1212154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212154>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212154>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1212154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212154>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de