

HC-D15-SP-RBK - 垫圈

1414671
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414671>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

备用型材密封圈，用于HC-EVO-D15.....BK外壳



商业数据

订货号	1414671
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF7APZ
产品关键代码	AF7APZ
目录页面	页码652 (C-4-2015)
GTIN	4055626031224
单件重量（含包装）	2.6 g
单件重量（不含包装）	2.6 g
原产地	IT

HC-D15-SP-RBK - 垫圈

1414671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414671>




技术数据

产品属性

产品类型	密封
类型	D15

尺寸

尺寸图	
宽度	30 mm
高度	4 mm
长度	63.5 mm

材料规格

密封材料 凹口密封圈	NBR
------------	-----

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C
----------	-------------------

安装

组装说明	替换用的密封件应使用乐泰454胶水粘接。 用于HC-EVO-D15....BK外壳
------	--

HC-D15-SP-RBK - 垫圈


1414671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414671>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-D15-SP-RBK - 垫圈



1414671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414671>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1414671>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	23071590
ECLASS-13.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn