

## Principales

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PowerLogic                                                         |
| Nom de l'appareil                          | LVCT                                                               |
| Type de produit ou équipement              | Transformateur de courant                                          |
| Tension de sortie                          | 0,333 V                                                            |
| Raccordement électrique                    | Sur plage: 1,8 m (AWG 18) 600 V                                    |
| Destination du produit                     | BCPM<br>BCPMS<br>Enercept<br>IEM3000<br>EM3500<br>EM4200<br>EM4900 |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire pour mesure                                             |
| Type de transformateur de courant          | Équilibre distribué de l'unité principale                          |
| Courant nominal (In)                       | 300 A                                                              |
| Fréquence du réseau                        | 50/60 Hz                                                           |

## Complémentaires

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme | Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMA compteur d'énergie multi-circuit<br>Powerlogic PowerLogic BCPM BCPMB compteur d'énergie multi-circuit<br>Powerlogic PowerLogic BCPM BCPME compteur d'énergie multi-circuit<br>Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCA compteur d'énergie multi-circuit<br>Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCB compteur d'énergie multi-circuit<br>Powerlogic PowerLogic BCPMSC BCPMSCE compteur d'énergie multi-circuit<br>Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3502 compteur d'énergie<br>Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3550 compteur d'énergie<br>Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3555 compteur d'énergie<br>Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3560 compteur d'énergie<br>Powerlogic PowerLogic EM3500 EM3561 compteur d'énergie<br>Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4235 compteur d'énergie<br>Powerlogic PowerLogic EM4200 EM4236 compteur d'énergie<br>Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4904 compteur d'énergie multi-circuit<br>Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4908 compteur d'énergie multi-circuit<br>Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4914 compteur d'énergie multi-circuit<br>Powerlogic PowerLogic EM4900 EM4928 compteur d'énergie multi-circuit<br>Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3455 compteur d'énergie<br>Acti 9 Acti 9 iEM3000 iEM3465 compteur d'énergie |
| Précision de mesure    | 1 % 10 à 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Environnement

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Humidité relative                              | 95 %                              |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -15...60 °C                       |
| Température ambiante de stockage               | -40...70 °C                       |
| Largeur                                        | Interne: 31 mm<br>Externe: 121 mm |
| Profondeur                                     | 30 mm                             |
| Hauteur                                        | Interne: 30 mm<br>Externe: 100 mm |
| Poids du produit                               | 0,34 kg                           |

## Durabilité de l'offre

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Régulation REACh           | <a href="#">Déclaration REACh</a>              |
| REACh free of SVHC         | Oui                                            |
| Directive RoHS UE          | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Toxic heavy metal free     | Oui                                            |
| Mercury free               | Oui                                            |
| RoHS exemption information | <a href="#">Oui</a>                            |
| Régulation RoHS Chine      | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |