

Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD


Product ID: SDOCK2U313



Questa docking station con doppio disco USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) consente di ottenere prestazioni e capacità di archiviazione senza precedenti. Supporta unità a stato solido e dischi rigidi con fattore di forma di 2,5" e 3,5", con elevata capacità di archiviazione di 12TB (6TB per disco).

Consente di sfruttare la velocità di USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 offre una maggiore larghezza di banda e velocità nel trasferimento di file fino a 10 Gbps: due volte la velocità della tecnologia USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Consente di sfruttare le elevate prestazioni di SSD e dischi rigidi di ultima generazione, evitando i colli di bottiglia durante i trasferimenti di dati.



Design con carica dall'alto per un agevole accesso ai dischi

Collegare e commutare i dischi dal computer desktop o dal laptop non è mai stato così semplice. Basta inserire i dischi nello slot di carica dall'alto, non sono necessari utensili o tray. Il pulsante di espulsione dell'HDD consente una rimozione veloce e semplice dei dischi.

Pratica compatibilità

La docking station a due dischi viene fornita con un cavo USB Type-A a B, offrendo la retrocompatibilità con i dispositivi USB 3.0, 2.0 e 1.x esistenti. Supporta inoltre UASP per prestazioni ottimizzate.

È possibile aumentare ulteriormente il valore della docking station per dischi rigidi aggiungendo Adattatore per disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP) che permette un facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE da 2,5 o 3,5" in una docking station per dischi rigidi SATA.

SDOCK2U313 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale per system builder e informatici specializzati che devono accedere rapidamente ai dischi per l'imaging
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per il trasferimento di dati da un disco rigido all'altro
- Comodo per tecnici addetti ai test o al benchmark di più dischi rigidi
- Consente di trasferire facilmente i dati del backup in una posizione off-site per una maggiore sicurezza

Features

- Consente di accedere ai dati da due SSD/HDD SATA 2,5/3,5" mediante USB 3.1 Gen 2 ultra veloce
- Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
- Interfaccia USB Type-A per la retrocompatibilità con USB 3.0, 2.0 e 1.x
- Design con doppio alloggiamento, carica dall'alto con pulsante di espulsione integrato per un facile accesso alle unità
- Supporto UASP per prestazioni ottimali
- Supporta le elevate capacità dei dischi di 12TB (6TB per alloggiamento)

Hardware	Warranty	2 Years
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	ID chipset	ASMedia - ASM1352R
	Installazione unità	Rimovibile
	Interfaccia	USB 3.1 Gen 2
	Numero alloggiamenti da 2,5"	2
	Numero alloggiamenti interni da 3,5"	2
	Numero di unità	2
	Tipo bus	USB 3.1 Gen 2
	Tipo unità	SATA
	Ventola/e	No
Prestazioni	4Kn Support	Sì
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB a 7200 RPM
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	TRIM Support	Sì
Connettore/i	Connettori host	1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps) Femmina
	Connettori unità	2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
		2 - Attività HDD
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	36
	Corrente di uscita	3000 mA
	Corrente ingresso	1.3A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M

	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	2.8 in [70 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	5.8 in [148 mm]
	Lunghezza prodotto	5.2 in [132 mm]
	Peso prodotto	17.7 oz [502 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	34.6 oz [980 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Dock per HDD doppio USB 3.1
		1 - Cavo USB 3.0 A a B - 104 cm
		1 - Adattatore di alimentazione universale - 125 cm (cavo)
		4 - Prese per adattatori di alimentazione (NA/EU/UK/AUS)
		1 - Guida rapida per l'installazione

Product appearance and specifications are subject to change without notice.