



## DATOS TÉCNICOS

### OZZYJUICE® SW-3: SOLUCIÓN DESENGRASANTE PARA CAMIONES

Una mezcla única de emulsionantes y tensioactivos de pH neutro que no contiene disolventes. La solución desengrasante para camiones Ozzyjuice® SW-3 SmartWasher® de CRC es un fluido limpiador con base de agua y pH neutro que se utiliza para limpiar piezas eficazmente, eliminando grasa y suciedad. Se trata de un fluido de limpieza biodegradable para utilizar en el sistema de lavado de piezas CRC SmartWasher®.



#### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Aprobación de NSF A1 (161215)
- Biorremediador
- pH neutro
- Con base de agua
- No es peligrosa, no es inflamable
- No es tóxico, no es irritante
- Resulta más económico que la unidad de disolventes
- Reduce la conformidad

#### APLICACIONES:

Limpieza de piezas en instalaciones de mantenimiento preventivo y reparación, plantas de fabricación industrial, talleres de reparación de automóviles, fabricantes de metal.

#### INDICACIONES:

Añada el producto al SmartWasher® según sea necesario. Se enciende el indicador luminoso cuando el Smartwasher tiene poca cantidad de Ozzyjuice®, consulte el manual de instrucciones para obtener más información. No almacenar por debajo de 0 °C. Elimine el contenido y el envase según la normativa local, regional, nacional y de la UE.

#### DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Bidón de 20 litros:           | 1032075                    |
| NSF A1:                       | 161215                     |
| Aspecto:                      | Líquido ligeramente turbio |
| Tasa de evaporación:          | Muy lenta                  |
| Punto de inflamación:         | ninguno                    |
| pH:                           | 7,0 - 8,0                  |
| Seguro para el plástico:      | Sí                         |
| Gravedad específica:          | 1,0182                     |
| COV %:                        | <0,1                       |
| Temp. óptima de trabajo (°C): | 40 - 46 °C                 |

#### OZZYJUICE SOLUCIONES DESENGRASANTES/DE LIMPIEZA

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Petróleo Crudo:            | Excelente |
| Fluido Trans. Hidráulico:  | Excelente |
| Aceite Para Motor:         | Excelente |
| Soldadura y Fundente:      | Bueno     |
| Grasa Rodamiento:          | Excelente |
| Grasa Automóvil:           | Excelente |
| Productos Resina:          | Excelente |
| Grasa Quinta Rueda:        | Excelente |
| Creosota:                  | Excelente |
| Grasa Encastrada:          | Excelente |
| Grasa De Origen Animal:    | Excelente |
| Barniz Automóviles:        | Bueno     |
| Carbono Quemado:           | Bueno     |
| Lubricante Para Cuchillas: | Bueno     |
| Tinta/Tóner:               | Correcto  |
| Asfalto:                   | Bueno     |



Version Number: 2 Date of Issue: 28/04/2022 Date of Update: 29/10/2025



**CRC INDUSTRIES EUROPE BV**  
smartwashereurope.com  
SmartWasherEU@crcind.com  
SWtechsupport.emeia@crcind.com



SCAN HERE FOR  
MORE INFO:

