


Statut commercial: Commercialisé



### Principales

|   |   |
|---|---|
| Gamme                                     | Spacial   |
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire de montage                                     |
| Fonction produit                          | Platine de montage  |
| Fonction de l'appareil                    | Polyvalent  |
| Pour dimensions d'enveloppe               | 1000 mm L: 800 mm<br>800 mm W: 1000 mm                    |
| Emplacement de montage                    | Barreau cranté<br>Fixation directe sur plots arrières     |
| Type de châssis plein                     | Pleine  |
| Compatibilité de gamme                    | Spacial CRN<br>Spacial S3D<br>Spacial S3X<br>Thalassa PLM |
| Quantité par lot                          | Lot de 1  |
| Matière                                   | Acier galvanisé   |

### Complémentaires

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Mode de fixation             | Vissé sur les plots arrières - type de vis M8<br>Par l'élément de fixation |
| Charge permanente admissible | 150 kg   |
| Hauteur                      | 950 mm   |
| Largeur                      | 750 mm   |
| Profondeur                   | 125 mm   |
| Épaisseur                    | 2.5 mm   |
| Poids                        | 13.98 kg   |
| Particularité de variante    | Installations dans des coffrets avec dimensions inversées                  |

### Durabilité de l'offre

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium  |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Conforme - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil  |
| Profil environnemental du produit     | Disponible <a href="#">Profil Environnemental Produit</a>  |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques   |

### Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générées sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.