



Notice : **BLACK CUT WINTER**

Indice : 2

GUYARD SAS
Ancienne Gare
36110 Moulins Sur Céphons
France

Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

EN ISO 21420 :2020 EN 388 :2016+A1 :2018
EN 511 :2006 EN ISO 13997 :1999

CARACTERISTIQUES :

- Gant tricot HPPE, acrylique gratté et lycra, jauge 10..
- Enduction paume latex dos aéré.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquent la taille.

TAILLE DISPONIBLE :

- Taille 8 à 11

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péremption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant.

INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 5
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations

CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires
- Cartons de 100 paires

MARQUAGE :

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

FIN DE VIE

La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

ISO 21420 :2020

EN 388 :2016+A1 :2018

EN 511 :2006



2 5 4 2 C

X 1 X

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

EN 388 :2016

- | | |
|-----------------|-----|
| • Abrasion : | 2/4 |
| • Coupure : | 5/5 |
| • Déchirure : | 4/4 |
| • Perforation : | 2/4 |

Coupe (ISO 13997) :

C/F

EN 511 :2006

- | | |
|----------------------|-----|
| • Froid convectif | X/4 |
| • Froid de contact : | 1/4 |
| • Imperméabilité : | X/1 |

LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Manipulation de pièces coupantes par temps froid.
- Métallurgie, manipulation de matériaux abrasifs : bois, carreaux, brique.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425
La déclaration UE de conformité est disponible sur

ZVD n° :1493
www.guyard-sa.fr