

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6H - 1212046

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,14 mm² ... 6 mm², bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Sus ventajas

- ✓ Estas compactas tenazas para prensar están diseñadas para trabajar con poco esfuerzo
- ✓ La disposición de las empuñaduras y la matriz permite introducir la puntera en cualquier posición de agarre



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 455749
EAN	4046356455749
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	445,800 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Alemania
Clave de venta	BG3131

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	175 mm
--------------	--------

Generalidades

Color	negro
Prensado	Engaste HEX
Tipo de contacto	punteras aisladas y no aisladas
Denominación	Punto de engaste 1
Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	6 mm ²
AWG mín.	25

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6H - 1212046

Datos técnicos

Generalidades

AWG máx.	10
Peso	380 g
Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	6 mm ²
AWG mín.	25
AWG máx.	10

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Homologaciones

Homologaciones

Tenazas para prensar - CRIMPFOX 6H - 1212046


Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

Accesorios

Accesorios

Material de montaje

Resorte de repuesto - CRIMPFOX/SPR-2 - 1212047



Resorte recuperador de repuesto
