

Fiche technique du produit

Spécifications



Thorsman - Mini lampe de poche - LED 3W - 280lumens

IMT47238

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 déc. 2024

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman Hand Light
Type de produit ou équipement	Éclairage
Source lumineuse	DEL

Complémentaires

Type d'installation	Extérieur
[Ue] tension assignée d'emploi	3,7 V
Puissance d'emploi en W	3 W
Type de batterie	1,5 Ah x lithium 3,7 V 3 H 8 h
Flux lumineux	280 lm
Température de couleur	6000...7000 K
Matière	Plastique
Poids du produit	155 g

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK07
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,1 cm
Largeur de l'emballage 1	8,2 cm
Longueur de l'emballage 1	13,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	206 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	5,99 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative















