

MERKMALE

- LDPE-Bodenmatte
- Entfernen Sie Verunreinigungen beim Kontakt
- Kein Waschen oder Reinigen von Matten mit unordentlichen Flüssigkeiten und MOPS
- Nummerierte Eckenlaschen zum einfachen Entfernen des verwendeten Blatts
- Verwendung mit oder ohne Rahmen, flache Bauweise

Reinraummatte, 1,14 m x 460 mm x 1,65 mm

RS Best.-Nr. 829-5281



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Serie von Matten von RS PRO mit rutschfester Oberfläche bieten mehrlagige haftende Reinigungsfilmschichten, die Matten zur Erfassung von Schmutz und Staub von Schuhen oder Geräte-Rädern bilden, der in eine kontrollierte Umgebung eindringt. Die Abreißschichten sind nummeriert, so dass leicht nachzuverfolgen ist, wie viele übrig bleiben, um sie neu zu ordnen.

- RS-Best.-Nr.: [829-5287](#) Größe 18 Zoll x 45 Zoll - weiß
- RS-Best.-Nr.: [829-5281](#) Größe 18 Zoll x 45 Zoll - Blau
 - RS-Best.-Nr.: [829-5290](#) Größe 26 Zoll x 45 Zoll - Weiß
 - RS-Best.-Nr.: [829-5293](#) Größe 26 Zoll x 45 Zoll - Blau
 - RS-Best.-Nr.: [829-5297](#) Größe 36 Zoll x 36 Zoll - Weiß
 - RS-Best.-Nr.: [829-5307](#) Größe 36 Zoll x 36 Zoll - Blau
 - RS-Best.-Nr.: [829-5300](#) Größe 36 Zoll x 45 Zoll - Weiß

Allgemeine

| | |
|----------------------------------|--|
| Verwendungsart | Reinraum |
| Geeignet für | Standardschuhe |
| Farbe | Blau |
| Entspricht EN 61340-5-1 | Nein |
| Oberflächen-Texturtyp | Glatt |
| Anzahl der Materialebenen | 30 |
| Verpackung | 30 Blatt/Matte, 8 Matten/Koffer |
| Abziehhaftung | 433 g/25 mm (obere Schicht) 1071 g/25 mm (untere Schicht) |
| Anwendungen | ESD Labs, Handhabung von ESD-empfindlichen Geräten, Antistatik-Labors, ESD-Reinräume, u. a Geeignet für die Reparatur von Desktop-, Laptop-, Mobil- und allen anderen elektronischen Geräten, Arbeitsfläche |


Mechanische

| | |
|---------------------|-----------------|
| Größe | 1,14 m x 0,46 m |
| Länge | 1.14m |
| Breite | 460mm |
| Dicke | 1.65mm |
| Dicke/Platte | 0.055 mm + 5% |

| | |
|-------------|-------------|
| Dicke/Matte | 1.65mm + 5% |
|-------------|-------------|

Zulassungen

| | |
|----------------------------|----|
| Konformität/Zertifizierung | CE |
|----------------------------|----|



| ITEM | SIZE | QTY | COLOUR |
|---------|---------|----------------------|--------|
| 8295287 | 18"x45" | 8x30 Sheets per case | White |
| 8295281 | 18"x45" | 8x30 Sheets per case | Blue |
| 8295290 | 26"x45" | 8x30 Sheets per case | White |
| 8295293 | 26"x45" | 8x30 Sheets per case | Blue |
| 8295297 | 36"x36" | 8x30 Sheets per case | White |
| 8295307 | 36"x36" | 8x30 Sheets per case | Blue |
| 8295300 | 36"x45" | 8x30 Sheets per case | White |