


CUTTER AUTO- RÉTRACTABLE SMART- RETRACT 10564

Le couteau de sécurité à gâchette intelligent Slice® est un outil très efficace à faible risque doté de plusieurs caractéristiques de sécurité intelligentes. Se rétracte instantanément lorsqu'elle perd le contact avec le matériau à couper.




Marque :	Slice
Reference :	SL010564
Type de couteau :	Couteau sécurité, Couteau à lame rétractable Smart
Mécanisme :	Gâchette
Matériau couteau :	Plastique
Type de lame :	Céramique, Bout pointu, Bout arrondi
Profondeur de coupe :	21 mm - 30 mm
Utilisation / Matière :	Papier, Bande de cerclage, Film et feuille, Adhésif, Carton double cannelure (7mm), Carton triple cannelure (15mm), Sac, Matériaux en rouleaux, Caoutchouc, PVC, feutre, textiles, Fil et ficelle, Travaux de précision, Plastique moulé
Autres caractéristiques couteau :	Gaucher et droitier, Changement de lame sans outils

Le couteau de sécurité à gâchette intelligent Slice® est un outil très efficace à faible risque doté de plusieurs caractéristiques de sécurité intelligentes. La lame de ce couteau est la plus sûre grâce à sa lame unique « Finger-Friendly® » qui est sans danger au toucher, réduisant ainsi le nombre et la gravité des blessures par rapport aux lames traditionnelles. Pour une protection accrue, la lame reste exposée uniquement si la poignée est serrée et qu'il y a une pression de coupe, se rétractant instantanément lorsqu'elle perd le contact avec le matériau à couper. Verrouillage de lame pour éviter une exposition accidentelle de la lame. L'outil possède une poignée en nylon renforcé durable offrant force et confort, le rendant idéal pour une utilisation industrielle. Cet outil ingénieux convient aux utilisateurs gauchers et droitiers, et un orifice intégré pour lanière ainsi qu'un mécanisme de changement de lame sans outil. Convient aux travailleurs gauchers et droitiers. Lame non conductrice pour une sécurité accrue. Lame chimiquement inerte qui ne rouille jamais. Les lames Slice® sont 11,2 fois plus résistantes à l'usure que les lames traditionnelles. Dimensions : 152.4 x 50.8 x 19.5 mm env. Poids : 104 g env. Profondeur de coupe : 18 mm env. Composition : GFN, POM, acier inoxydable, oxyde de zirconium. Conditionnement : 6 pièces.



#10564
SMART-RETRACTING
SQUEEZE-TRIGGER UTILITY KNIFE



compatible Slice® safety blades:



#10526
ROUNDED TIP



#10528
POINTED TIP