

Extender HDMI via CAT6 con hub USB a 4 porte - 50m - 1080p

Product ID: ST121USBHD



Questo kit extender HDMI® consente di trasmettere la sorgente video 1080p HD al display HDMI remoto a una distanza fino a 50 m, utilizzando cavi CAT6 schermati. L'extender è dotato di hub USB 2.0 a 4 porte incorporato, che permette inoltre di collegare quattro periferiche USB remote alla postazione del display.

Qualità delle immagini nitida

Grazie all'extender HDMI, è possibile mantenere la qualità del segnale video ad alta definizione unitamente al relativo audio digitale 7.1, anche a 50 m di distanza dal dispositivo sorgente. L'extender supporta risoluzioni fino a 1920x1200 o 1080p - perfette per stupire il pubblico in applicazioni di pubblicità digitale remote in ospedali o centri commerciali.

Comoda integrazione USB remota

L'hub USB 2.0 a 4 porte incorporato consente di collegare, accedere o controllare in remoto fino a quattro dispositivi USB situati presso il display remoto - una soluzione perfetta per unità flash, stampanti, scanner, dischi rigidi esterni e dispositivi I/O. L'estensione USB remota permette inoltre di controllare da remoto il dispositivo sorgente, ideale per aggiungere interfacce touchscreen in corrispondenza del display in chioschi di mercato o POS.

Installazione e configurazione semplici

Per una comoda configurazione, l'extender HDMI offre semplice installazione plug-and-play che non richiede software o driver. In più, l'extender trasferisce le informazioni EDID incluse nel segnale HDMI e regola automaticamente l'equalizzazione video, evitando di eseguire la configurazione manuale. Inoltre, l'hardware di montaggio è incluso per un'installazione ordinata e professionale.

Nota: Per massimizzare le prestazioni, questo extender richiede un cavo CAT6 schermato. Se si utilizza un cavo CAT6 non schermato, la distanza massima si riduce a 30 m. Se si utilizza un cavo CAT5, la distanza massima si riduce a 15 m.

ST121USBHD è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema sono installati altrove, in un ambiente pulito e sicuro
- Ottimizza il posizionamento negli stand durante le fiere e negli auditorium
- Consente di controllare uno o più server da una postazione remota all'interno dello stesso edificio o campus
- Permette di controllare un PC in un'area in cui il rumore di dischi rigidi o ventole non è tollerabile, come negli studi televisivi

Features

- Qualità nitida delle immagini, con supporto per estensione video HD1920x1200 o 1080p non compresso
- Facile integrazione con periferiche remote, con hub USB a 4 porte incorporato
- Installazioni ordinate e professionali grazie all'hardware di montaggio incluso
- Consente di estendere video HDMI e quattro periferiche USB fino a 50 m di distanza
- Supporta cavi Ethernet CAT5e e CAT6
- Trasmettitore e ricevitore HDMI inclusi

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Cablaggio	UTP Cat 5 o superiore
	Collegamento a margherita	No
	Ingresso AV	HDMI
	Porte	1
Prestazioni	Distanza max	50 m / 165 ft
	Interfaccia IR	bidirezionale 38Khz / ±10° / 5M
	Massima velocità di trasferimento dati	HDMI - 3,4 Gbps RS232 - baud rate 115200 bps
	Risoluzioni digitali massime	1080p @ 60Hz, 48-bit
	Specifiche audio	Supporto Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Femmina Input 2 - USB mini-B (5 pin) Femmina
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina 1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	5
	Corrente di uscita	1 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tipo presa	N
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.8 in [21 mm]
	Larghezza prodotto	3.2 in [82 mm]
	Lunghezza prodotto	3.2 in [82 mm]
	Peso prodotto	16.2 oz [460 g]

Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore HDMI via CAT6 1 - Ricevitore HDMI via CAT6 2 - Cavi Ethernet 2 - Cavi USB a Mini-USB 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU) 1 - Kit di montaggio 1 - Guida rapida per l'installazione

Product appearance and specifications are subject to change without notice.