

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony P6 - Interface option Audio avec Mic IN, Line IN et Line OUT

HMIYP6MPAU

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony P6
Type de produit ou équipement	Module interface
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement

Complémentaires

Destination d'accessoire / de pièce détachée	Harmony P6
Type de connexion intégrée	Entrée de ligne audio avec 1 fiche 3,5 mm Sortie de ligne audio avec 1 fiche 3,5 mm Entrée micro audio avec 1 fiche 3,5 mm
Compatibilité de gamme	Harmony P6

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	14,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	210,0 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	3e485f57-089b-461f-87ef-eb75768c4245
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds
sans PVC	Non
Sans silicone	Non

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.