

Skiltholdere for etiketter

• Helafix HC og HCR skiltholdere

Merking av kabler, rør, transportsystemer, ventiler, sensorer og for inventar-merking av maskiner og andre deler.


Egenskaper og fordeler

- Etiktholdere for midlertidig eller permanent merking
- Festes med våre buntbånd serie T18, skruer eller nitter
- Beskytter HFX-etikettene mot fukt, smuss og UV-stråling
- Helafix HC leveres i kuttede lenger i poser, ferdig hullet
- Helafix HCR leveres på rull og kan kuttes og hules med HCT verktøy
- Helafix HFX etiketter er designet for å passe i HC og HCR skiltholdere



Helafix HC og HCR skiltprofil; multifunksjonell merking.

Vi anbefaler etiketter Helafix HFX, se side 262.



MATERIALE	Polyetylen, UV-bestandig (PE)
Driftstemperatur	-60°C til +65°C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Kjemiske egenskaper	Utmerket motstandsdyktighet mot UV-stråling, olje, vann og en rekke væsker.

HF ✓

RoHS ✓

Vi anbefaler HCT verktøy, se side 322.

TYPE	Lengde (L)	Høyde (H)	Rull-lengde	Pakn.	For etiketter	Mont. verktøy	El.nr.	Art.nr.
HCR06	-	7,0	25 m	-	-	-	13 449 34	525-07003
HCR09 5m	-	10,0	5 m	-	HFX9	HCT1	13 449 36	525-10004
HCR09	-	10,0	25 m	-	HFX9	HCT1	13 449 30	525-10003
HCR12 5m	-	13,0	5 m	-	HFX12	HCT2	13 449 37	525-13004
HCR12	-	13,0	25 m	-	HFX12	HCT2	13 449 31	525-13003
HCR18	-	19,0	25 m	-	-	-	13 449 90	525-19003
HCR24	-	25,0	25 m	-	-	-	-	525-25003
HC06	17,5	7,0	-	50	-	-	-	525-07173
HC09	17,5	10,0	-	50	HFX9-17P	-	-	525-10173
HC12	17,5	13,0	-	50	-	-	-	525-13173
HC06	35,0	7,0	-	50	-	-	-	525-07353
HC09	35,0	10,0	-	50	HFX9-35P	-	13 449 26	525-10353
HC12	35,0	13,0	-	50	HFX12-35P	-	-	525-13353
HC18	35,0	19,0	-	50	-	-	-	525-19353
HC09	52,0	10,0	-	50	HFX9-52P	-	13 449 27	525-10523
HC12	52,0	13,0	-	50	HFX12-52P	-	13 449 28	525-13523
HC18	52,0	19,0	-	50	-	-	-	525-19523
HC24	52,0	25,0	-	50	-	-	-	525-25523
HC12	70,0	13,0	-	50	-	-	13 449 29	525-13703
HC18	70,0	19,0	-	50	-	-	-	525-19703
HC24	70,0	25,0	-	50	-	-	-	525-25703

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.