

# CB-E/CB-CE (メッキなし)

●黄銅スペーサー (中空) ●Brass spacer (Hollow tube) ●黄銅隔离柱 (管型)

仕様

- ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) **カドミウム含有量75ppm未満**
- ・処理 / **CB-E** ニッケルメッキ (Ni)  
**CB-CE** 脱脂
- ・RoHS対応製品



スペーサー  
の選定

A 黄銅  
スペーサー

B ジュラコン  
スペーサー

C ステンレス  
スペーサー

D スチール  
スペーサー

E PPS  
スペーサー

F PBT  
スペーサー

G エコ  
スペーサー

H アルミ  
スペーサー

I ベーク  
スペーサー

J ナイロン  
スペーサー

K ピーク  
スペーサー

L レニー  
スペーサー

M LED取付  
スペーサー

N D-Sub取付  
スペーサー

O PTFE  
スペーサー

P セラミック/ガラス  
スペーサー

Q チタン  
スペーサー

R ピンヘッダー

S 基板用  
マウントパーツ

T インサート  
ナット

U メカニカル  
パーツ

V 樹脂  
ワッシャー


W 樹脂  
プッシュ

X 樹脂ねじ、  
ボルト、ナット

Y 金属ねじ、ボルト  
ナット、ワッシャー


材料資料

CB-2000E (M=2用)	L	品番	L	品番	L	品番
	1	CB-2001E	6	CB-2006E	12	CB-2012E
1.5	CB-2001.5E	6.5	CB-2006.5E	13	CB-2013E	
2	CB-2002E	7	CB-2007E	14	CB-2014E	
2.5	CB-2002.5E	7.5	CB-2007.5E	15	CB-2015E	
3	CB-2003E	8	CB-2008E	16	CB-2016E	
3.5	CB-2003.5E	8.5	CB-2008.5E	17	CB-2017E	
4	CB-2004E	9	CB-2009E	18	CB-2018E	
4.5	CB-2004.5E	9.5	CB-2009.5E	19	CB-2019E	
5	CB-2005E	10	CB-2010E	20	CB-2020E	
5.5	CB-2005.5E	11	CB-2011E			




ご注文個数 50個～

CB-2000CE (M=2用)	L	品番	L	品番	L	品番
	1	CB-2001CE	6	CB-2006CE	12	CB-2012CE
1.5	CB-2001.5CE	6.5	CB-2006.5CE	13	CB-2013CE	
2	CB-2002CE	7	CB-2007CE	14	CB-2014CE	
2.5	CB-2002.5CE	7.5	CB-2007.5CE	15	CB-2015CE	
3	CB-2003CE	8	CB-2008CE	16	CB-2016CE	
3.5	CB-2003.5CE	8.5	CB-2008.5CE	17	CB-2017CE	
4	CB-2004CE	9	CB-2009CE	18	CB-2018CE	
4.5	CB-2004.5CE	9.5	CB-2009.5CE	19	CB-2019CE	
5	CB-2005CE	10	CB-2010CE	20	CB-2020CE	
5.5	CB-2005.5CE	11	CB-2011CE			




ご注文個数 50個～

CB-2600E (M=2.6用)	L	品番	L	品番	L	品番
	1	CB-2601E	6	CB-2606E	12	CB-2612E
1.5	CB-2601.5E	6.5	CB-2606.5E	13	CB-2613E	
2	CB-2602E	7	CB-2607E	14	CB-2614E	
2.5	CB-2602.5E	7.5	CB-2607.5E	15	CB-2615E	
3	CB-2603E	8	CB-2608E	16	CB-2616E	
3.5	CB-2603.5E	8.5	CB-2608.5E	17	CB-2617E	
4	CB-2604E	9	CB-2609E	18	CB-2618E	
4.5	CB-2604.5E	9.5	CB-2609.5E	19	CB-2619E	
5	CB-2605E	10	CB-2610E	20	CB-2620E	
5.5	CB-2605.5E	11	CB-2611E			



ご注文個数 50個～

CB-2600CE (M=2.6用)	L	品番	L	品番	L	品番
	1	CB-2601CE	6	CB-2606CE	12	CB-2612CE
1.5	CB-2601.5CE	6.5	CB-2606.5CE	13	CB-2613CE	
2	CB-2602CE	7	CB-2607CE	14	CB-2614CE	
2.5	CB-2602.5CE	7.5	CB-2607.5CE	15	CB-2615CE	
3	CB-2603CE	8	CB-2608CE	16	CB-2616CE	
3.5	CB-2603.5CE	8.5	CB-2608.5CE	17	CB-2617CE	
4	CB-2604CE	9	CB-2609CE	18	CB-2618CE	
4.5	CB-2604.5CE	9.5	CB-2609.5CE	19	CB-2619CE	
5	CB-2605CE	10	CB-2610CE	20	CB-2620CE	
5.5	CB-2605.5CE	11	CB-2611CE			



ご注文個数 50個～