

CARACTERISTIQUES

- Comme il s'agit de bacs de rangement en plastique, ils sont faciles à utiliser
Propre et hygiénique
- Fabriqué en polypropylène
- Panneau à l'exclusion des fixations murales - non fournies
- Le panneau à alvéoles est doté d'un revêtement en poudre époxy qui protège. Il est modifié par la température ou l'humidité
- Le panneau est doté de buses à double indentation uniques pour plus de résistance. Pour une grande variété de besoins de stockage, des charges à usage intensif à Alimentations légères

Panneau de rangement à panneau de plafond PP de RS Pro, 946 mm x 914 mm, bleu, vert, rouge, jaune

RS code commande : 223-7478



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces unités RS Pro de rangement de bac sont des boîtes de rangement en plastique simples mais efficaces qui ont été conçues pour répondre à une large gamme d'applications. Les bacs de rangement fournis avec un panneau à alvéoles pour le montage mural offrent des solutions à gain de place dans une grande variété d'environnements. RS Pro a conçu ces bacs en plastique à être fabriqués en polypropylène pour garantir qu'ils sont rapides et faciles à nettoyer, même pour les espaces de travail les plus fréquentés.

Disponibles en quatre tailles différentes :

- [257-6997](#) Hauteur 438 mm x largeur 914 mm - bacs fournis 8 x jaune, 8 x bleu, 8 x rouge et 8 x vert
- [257-7007](#) Hauteur 946 mm x largeur 914 mm - bacs fournis 8 x jaune, 6 x rouge, 12 x bleu et 4 x vert
- [223-7478](#) Hauteur 946 mm x largeur 914 mm - bacs fournis 8 x jaune, 12 x rouge, 8 x bleu et 2 x vert
- [223-7462](#) Hauteur : 946 mm x largeur 457 mm - bacs fournis 4 x jaune, 6 x rouge, 4 x bleu et 1 x vert
- [223-7456](#) Hauteur : 38 mm x largeur 457 mm - bacs fournis 8 x jaune, 4 x bleu, 4 x rouge et 4 x vert

Caractéristiques

Type	Panneau à alvéoles
Matériau de bac	Acier
Couleur	Bleu, vert, rouge, jaune
Pour une utilisation avec	Taille 2, taille 3, taille 4, taille 6
Nombre total (NL) de buses	216
Finition	Revêtement poudré époxy
Application	Utilisation dans les bureaux, les magasins, les ateliers, les laboratoires, les hôpitaux et les entrepôts, ou même pour les étagères à la maison

Spécifications mécaniques

Taille de bac compatible	2,3,4,6
Taille de panneau à alvéoles	946mm x 914mm

Dimensions 2	
Dimension	165 mm x 100 mm x 75 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	100mm
Profondeur	165mm

Dimensions 3	
Dimension	240 mm x 150 mm x 132 mm
Hauteur	132mm
Largeur	150mm
Profondeur	240mm

Dimensions 4	
Dimension	350 mm x 205 mm x 132 mm
Hauteur	132mm
Largeur	205mm
Profondeur	350mm

Dimensions 6	
Dimension	375 mm x 420 mm x 182 mm
Hauteur	182mm
Largeur	420mm
Profondeur	375mm

Nombre de loupes	
Largeur	12
Hauteur	18

Homologations

Conformité/certifications	EN61340
---------------------------	---------

BIN KIT REF.	Qty / Louvred Panel Size – H x W(mm)	RS Stock No.	No. Of Louvres		Total (NL) No. of Louvres	KIT CONTENTS – Bin Sizes/Bin Qty/Bin Colour					
			Width	Height		SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6
						L90x W100x H50mm	L165x W100x H75mm	L240x W150x H132mm	L350x W205x H132mm	L350x W205x H182mm	L375x W420x H182mm
BIN KIT 1	1 x 438 x 457	223-7456	6	8	48	8 x Yellow	4 x Blue 4 x Red 4 x Green	-	-	-	-
BIN KIT 2	1 x 946 x 457	223-7462	6	18	108	-	4 x Yellow	6 x Red	4 x Blue	-	1 x Green
BIN KIT 3	1 x 946 x 914	223-7478	12	18	216	-	8 x Yellow	12 x Red	8 x Blue	-	2 x Green
BIN KIT 4	1 x 946 x 914	257-7007	12	18	216	-	8 x Yellow	6 x Red	12 x Blue	4 x Green	-
BIN KIT 5	1 x 438 x 914	257-6997	12	8	96	-	8 x Yellow 8 x Red 8 x Blue 8 x Green	-	-	-	-