



MS89

➔ Dotations monteurs réseaux aéro/sous-terrains avec clé à cliquet carré 3/8 '

▶ NORME :

NF EN 60900 / CEI 60900

▶ CARACTÉRISTIQUES :

Chaque dotation est aussi disponible avec une rallonge longue (réf MS84LP).



MS89V01



MS89V05

Référence	Désignation	MS89V01	MS89V02	MS89V03	MS89V04	MS89V05	MS89V06	MS89V07	MS89V08
MS85P	Clé à cliquet avec bouton poussoir	1	1	1	1	1	1	1	1
MS85PC	Clé à cliquet avec bouton poussoir et manche court	1		1		1		1	
MS77 08	Douille femelle 6 pans 8 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
MS77 10	Douille femelle 6 pans 10 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
	Douille								

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis



MS77 12	femelle 6 pans 12 mm					1	1		
MS77 14	Douille femelle 6 pans 14 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
MS77 13	Douille femelle 6 pans 13 mm	1	1			1	1	1	1
MS77 16	Douille femelle 6 pans 16 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
MS77 17	Douille femelle 6 pans 17 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
MS77 18	Douille femelle 6 pans 18 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
MS77 19	Douille femelle 6 pans 19 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
MS77 21	Douille femelle 6 pans 21 mm	1	1			1	1		
MS77 22	Douille femelle 6 pans 22 mm	1	1			1	1		
MS77 23	Douille femelle 6 pans 23 mm	1	1						
MS87 04	Douille male 6 pans 4 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
MS87 05	Douille male 6 pans 5 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
MS87 06	Douille male 6 pans 6 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
MS87 08	Douille male 6 pans 8 mm	1	1	1	1	1	1	1	1
MS84P	Rallonge poussoire courte	1	1	1	1	1	1	1	1
MS77L 16	Douille femelle longue 6 pans 16 mm					1	1	1	1
	Douille femelle								

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis



MS77L 17	longue 6 pans 17 mm					1	1	1	1
MS77L 18	Douille femelle longue 6 pans 18 mm					1	1	1	1
MS77L 19	Douille femelle longue 6 pans 19 mm					1	1	1	1
MS77L 21	Douille femelle longue 6 pans 21 mm					1	1		
MS77L 22	Douille femelle longue 6 pans 22 mm					1	1		

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis