

2m Monitor-VGA-Video-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 auf HD15 Stecker/Stecker

Product ID: MXTMMHQ2M



Das hochauflösende VGA-Kabel (2 Meter) MXTMMHQ2M wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)

Features

- Dreifach koaxial und verdrehte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung

Hardware	Warranty	Lifetime
	Anzahl von Ferrit-Kernen	1
	Anzahl von Leitern	14
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Steckverbinderplatten	Nickel
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Umwelt	Betriebstemperatur	0 to 60 °C
	Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20 to 80 °C
Physische Eigenschaften	Drahtstärke	28 AWG
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	2 m [6.6 ft]
	Produktbreite	30 mm [1.2 in]
	Produktgewicht	0.3 kg [0.6 lb]
	Produkthöhe	14 mm [0.6 in]
	Produktlänge	2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	0.3 kg [0.6 lb]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2 m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Product appearance and specifications are subject to change without notice.