




PRODUCT-DETAILS

# IS2-EH6080

## Control and Automation Board



| 概要信息        |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 产品型号        | IS2-EH6080                          |
| 产品ID        | EH6080                              |
| 欧洲商品编号(EAN) | 8015646679741                       |
| 目录说明        | Control and Automation Board        |
| 详细描述        | Compartment cubicle 600x800mm (HxW) |

| 技术参数   |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 标准     | See code for structure              |
| 适用于    | IS2 Enclosures for Automation       |
| 适用产品系列 | Control and Automation Board        |
| 配件类型   | 11. Configuration with compartments |
| 安装类型   | Kit<br>Pre assembled                |
| 产品应用类型 | 5B5B30B370                          |
| 柜门类型   | Single                              |
| 表面处理   | Orange Peel, RAL 7035               |
| 柜门表面处理 | Opaque                              |

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 材料         | Pickled steel sheet   |
| 提供的选项      | Compartment cubicle   |
| 评论         | ETIM                  |
| RAL Number | RAL 7035 - Light Grey |

Material Compliance

|        |            |
|--------|------------|
| RoHS信息 | 1STC860065 |
| RoHS日期 | 20140108   |

环境条件

|      |                 |
|------|-----------------|
| 环境信息 | 1STC804013D0209 |
|------|-----------------|

尺寸

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 产品净宽                   | 698 mm    |
| 产品净高                   | 553 mm    |
| 产品净深                   | 229.4 mm  |
| 产品净重                   | 38.520 kg |
| Reference Depth/Length | 300 mm    |
|                        | 400 mm    |
|                        | 500 mm    |
|                        | 600 mm    |
|                        | 800 mm    |
| Reference Height       | 1000 mm   |
|                        | 1400 mm   |
|                        | 1600 mm   |
|                        | 1800 mm   |
|                        | 2000 mm   |
| Reference Width        | 2200 mm   |
|                        | 800 mm    |

订货信息

|         |           |
|---------|-----------|
| 1级包装单元  | 1 piece   |
| 1级包装 总重 | 39.310 kg |

认证及声明（文件编码）

|            |            |
|------------|------------|
| 符合性声明 - CE | 1STC860113 |
|------------|------------|

Installation

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 说明书和手册 | 1STM604121R0006 |
|--------|-----------------|

Popular Downloads

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 数据手册，技术资料 | 1STC804013D0209 |
|-----------|-----------------|

| 分类             |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 8         | EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)         |
| ETIM 9         | EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)         |
| WEEE 类别        | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business                                        |
| CN8            | 85381000                                                    |
| e级             | V11.1 : 27182204                                            |
| 对象分类代码         | U                                                           |

| 分类                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 低压产品及系统 → 箱壳类产品 → 控制和自控板 → Enclosures - Baying (Horizontal Joining) → IS2 |  |

