

1283116
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1283116>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



备用电池，VRLA-AGM，2x12 V DC，4 Ah。仅适用于1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH、2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH (V/C 06)、2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA，和2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA

商业数据

订货号	1283116
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CMUEV3
产品关键代码	CMUEV3
GTIN	4063151487676
单件重量（含包装）	2,950 g
单件重量（不含包装）	2,950 g
原产地	CN

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - 不间断电源备用电池



1283116
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1283116>

技术数据

说明

概述

有关电池的注意事项	本产品所含电池的保质期有限，必须每隔几个月充电一次。产品包装上标明电池何时必须启动或充电。在储能模块设备区域的“最后一次启动”下可找到一般保质期说明。
-----------	---

储能模块

输入

输入电压	2x 12 V
额定容量	4 Ah

概述

电池类型	BB Battery HR4.2-12FR
电池技术	VRLA-AGM
IQ-Technology	无
最长调试间隔（仅电池）	6 月 (0 °C ... 20 °C)
上次调试（仅电池） - 范围	3 月 ... 6 月 (20 °C ... 30 °C)
	1 月 ... 3 月 (30 °C ... 40 °C)
存储器模块使用寿命（符合Eurobat）	6 (20 °C)

产品属性

产品类型	电池
产品系列	备用电池
处理	用过的电池绝不能与生活垃圾一同废弃，应当参照所适用的国家规定进行处理。

绝缘特性

保护等级	III
污染等级	2

尺寸

产品尺寸

宽度	82 mm
高度	142 mm
深度	102 mm

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 40 °C
环境温度（充电）	0 °C ... 40 °C

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - 不间断电源备用电池



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1283116>

环境温度（放电）	-20 °C ... 50 °C
允许的最大相对湿度（操作）	≤ 95 %

Ex数据

适用于EX应用	否
---------	---

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - 不间断电源备用电池



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1283116>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1283116>



GOST-R
认证ID: ROSS DE.BL08.D00191



EAC
认证ID: RU*DE*01.B.78948/21

UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/4AH - 不间断电源备用电池



1283116

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1283116>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27059090
ECLASS-13.0	27059090

ETIM

ETIM 9.0	EC002839
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	不适用, 无电气和电子设备
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	ce8b8e63-e493-48b1-baf3-a970ee89c8c7