

Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Maletín de herramientas, con cierre y correa de transporte ajustable, equipado con: cortador cables, alicates de corte lateral, microcortador, pelacables y herramienta para desaislar, juego de herramientas para engarzar, alicates universales, tenazas de punta y alicates pico de loro, destornillador estrella y plano VDE, llave de armario control, comprobador de tensión, caja de punteras, cuchilla, cinta métrica, comprobador de continuidad, aguja de trazar, juego de llave poligonal, de boca y ajustable, llave hexagonal con mango T, gafas de protección, martillo, llave tubular con carraca y 41 piezas, 1/4"

Propiedades del artículo



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 652483
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5960.0 g
Número de tarifa arancelaria	82060000
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	510 mm
Altura	270 mm
Ancho (a)	260 mm

Contenido del set

Herramienta cortacables - CUTFOX 12 - 1212128



Cortador de cables, para cobre y aluminio hasta 12 mm de diámetro (hasta 35 mm²)

Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

Contenido del set

Alicates de corte diagonal - CUTFOX-S VDE - 1212207



Alicates de corte lateral para cables de cobre y aluminio, comprobados según VDE 1000 V AC/1500 V DC

Alicates de corte diagonal - MICROFOX-SB - 1212489



Alicates de corte diagonal para electrónica, cabeza redonda, sin chaflán, con resorte de apertura, con pulido especular y lubricados, mango de 2 componentes, capacidad de corte: blanda 0,2 - 2,0 mm; semidura 1,2 mm; dura 0,5 mm de diámetro

Herramienta para desaislar - WIREFOX 10 - 1212150



Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de desaislar sustituible

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D 13 - 1212162



Pelacables, para desguarnecer cables de instalación de un Ø de 8 - 13 mm, p. ej. NYM 3 x 1,5 mm² hasta 5 x 2,5 mm², desaislamiento de conductores individuales 0,2 mm² - 4 mm², con hoja de corte longitudinal y cuchilla deslizable

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D 28 - 1212174



Pelacables, para desguarnecer cables de un Ø de 8 - 28 mm

Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

Contenido del set

Herramienta para desaislar - WIREFOX-D 11 - 1212160



Pelacables para desguarnecer cables de fibra de vidrio, líneas de mando y conductores de señales multifilares, de 2,5-11 mm de Ø. Grosor de aislamiento de hasta 1 mm

Juego de tenazas para engastar - CRIMPFOX-M SET - 1212093



Juego de pinzas de engastar, compuesto de CRIMPFOX-M (pinza) y matrices para terminales de cable aislados 0,5 - 2,5 mm² (1212074), terminales con cable en tubo sin aislar 0,5 -6 mm² (1212079) y punteras 0,25 - 10 mm² (1212080) y 16/25 mm² (1212081).

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073



Matriz, para Crimpfox-M, para terminales de cable aislados 0,1 - 0,4 mm² y 4 - 6 mm² (verde claro, amarillo), embalada en una caja alineable de almacenamiento

Herramienta - UNIFOX-C VDE - 1212202



Alicantes universales, superficie de agarre estriada opuesta, llave poligonal integrada M8 - M10, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Herramienta - UNIFOX-P VDE - 1212204



Tenazas de punta con cortante, superficie agarre estriada, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC

Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

Contenido del set

Herramienta - UNIFOX-WP - 1212365



Alicates pico de loro, con articulación insertada, superficie de agarre doble estriado, según VDE ISO 8976

Destornillador - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 0,4 x 2,5 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 0,5 x 3,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 4,0 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 6,5 x 150 mm, empuñadura de 2, con protección anti desenrollado

Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

Contenido del set

Destornillador - SZK PH0 VDE - 1205147



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 0 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZK PH1 VDE - 1205150



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 1 x 80 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Destornillador - SZK PH2 VDE - 1205163



Destornillador, estrella PH, aislamiento VDE, tamaño: PH 2 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Comprobador de tensión - DUSPOL EXPERT - 1209091



Comprobador de tensión, para tensiones continuas y alternas de 12 V hasta 1000 V AC/1000 V DC, IP65

Llave para armario de distribución - USS 4 - 1203149



Llave de armario de distribución, metálica, para todos los armarios de usuales

Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

Contenido del set

Caja de surtido - AI SORTI BOX RD - 3202960



Caja de surtido, Color: rojo

Caja de surtido - AI-TWIN SORTI BOX BU - 3202986



Caja de surtido, Color: azul

Maleta para herramientas - TOOL-CASE EMPTY - 1212628



Maletín de herramientas, sin equipar, cerradizo, con lengüeta de goma para fijación de herramienta

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21043090
eCl@ss 5.1	21043090
eCl@ss 6.0	21049190
eCl@ss 7.0	21049190

ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410

Maleta para herramientas - TOOL-CASE - 1212629

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
-------------	----------

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>