

## PCI Express naar 4-slot PCI Uitbreidingsstelsysteem

Product ID: PEX2PCI4



Het innovatieve PCI Express naar PCI Uitbreidingsstelsysteem van StarTech.com biedt een snelle en eenvoudige oplossing voor I/O-uitbreiding op bijna elk systeem met PCI Express (PCIe). Het toevoegen van externe PCI-slots aan een server/werkstation of laptop is een kosteneffectieve en tijdbesparende methode om op eenvoudige wijze extra PCI-kaarten toe te voegen aan een server/werkstation. Bovendien biedt het een platform om PCI-insteekkaarten uit te wisselen tussen een mobiel en desktopsysteem en is het de optimale methode om de I/O-capaciteiten van nieuwe of bestaande systemen te maximaliseren.

Het externe uitbreidingschassis voegt vier PCI-slots (32-bits / 33 MHz) toe aan een computersysteem via een enkele PCI Express-aansluiting. De x1 PCIe controllerkaart beschikt over een totale bandbreedte van maximaal 250 MB/s, waarmee de computer functioneert alsof de insteekkaarten in het uitbreidingschassis rechtstreeks zijn aangesloten op het moederbord.

Dit uitbreidingsstelsysteem is een betrouwbare I/O-uitbreidingsmogelijkheid en StarTech.com levert erop 2-jaar garantie en biedt gratis levenslange technische ondersteuning.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Breid de I/O-capaciteiten van een bestaand systeem uit zonder een geheel nieuw systeem te hoeven kopen.
- Ideaal voor systeemtesters en ingenieurs die regelmatig I/O-kaarten moeten omwisselen.
- Voeg standaardkaarten toe aan een systeem met kleine vormfactor (SFF).
- Voeg PCI-ondersteuning toe aan systemen die alleen beschikken over PCIe-slots.
- Voeg data-acquisitie-, telecommunicatie-, opslag- en audiocapaciteiten toe door middel van extra I/O-uitbreidingslots.

### Features

- Voeg 4 extra PCI-slots (32-bit / 33 MHz) toe via PCI Express
- Geharde stalen uitvoering
- Ondersteunt PCI-insteekkaarten met 5V en 3,3V/5V
- Uitbreidingschassis met aan/uit-knop en eigen voeding
- Geen drivers of software nodig
- PCI Express adapterkaart wordt geleverd met standaard en low-profile montagebrackets

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bus type	PCI Express
	Interface	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
<b>Prestaties</b>	MTBF	143.947 uur
<b>Connector(en)</b>	Externe poorten	4 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) sleuf Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	<p>- Ondersteunt 32-bit PCI-kaarten korter dan 17 cm; 31 cm lange (volle lengte) 64-bit PCI-kaarten worden niet ondersteund</p> <p>- Kaarten werken wellicht niet goed als hun totale energieverbruik groter is dan het maximum van 36 W</p> <p>- Van dit product is bekend dat er compatibiliteitsproblemen zijn met Silicon Image SATA controllers op een AMD-platform</p>
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	3A
	Vermogensopname	36
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C ~ 55°C
	Opslagtemperatuur	-40°C ~ 75°C
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	5.4 in [137 mm]
	Gewicht product	5.2 lb [2.4 kg]
	Hoogte product	5.6 in [142 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	8 in [204 mm]
	Type behuizing	Aluminium en staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	5.3 lb [2.4 kg]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - PCI-uitbreidingsbox
		1 - PCI Express-kaart

1 - DVI-kabel van 91cm

1 - Low-profile bracket

1 - Set schroeven

1 - Voedingskabel

1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.

1 - Installatie-CD

1 - Handleiding

---

Interne diepte	6.7 in [17 cm]
Interne lengte	6.7 in [170.2 mm]

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.