



COUTEAU DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE 10491

Le cutter auto-rétractable est un outil sûr : il minimise les blessures sans nuire à l'efficacité de la coupe. La lame à rétraction automatique offre une protection supplémentaire. Il intègre un logement pour lame à l'arrière du manche.

Marque :	Slice
Reference :	SL010491
Type de couteau :	Couteau sécurité,Couteau automatique à lame rétractable
Mécanisme :	Curseur
Matériau couteau :	Métal
Type de lame :	Céramique,Bout pointu,Bout arrondi,Dentelé
Profondeur de coupe :	21 mm - 30 mm
Utilisation / Matière :	Matériaux en rouleaux,Caoutchouc,PVC, feutre, textiles,Fil et ficelle,Papier,Film et feuille,Adhésif,Carton double cannelure (7mm),Carton triple cannelure (15mm),Sac
Autres caractéristiques couteau :	Gaucher et droitier,Changement de lame sans outils

Le cutter auto-rétractable avec manche en métal Slice® 10491 est à la fois sûr et puissant : l'outil idéal pour minimiser les blessures sans nuire à l'efficacité de votre personnel. La lame Finger-Friendly®, unique en son genre, est sans danger en cas de contact avec la peau. Il y a donc moins de blessures et celles-ci sont moins graves qu'avec toutes les autres lames traditionnelles. La lame se rétracte automatiquement, ajoutant un niveau de protection supplémentaire puisqu'elle ne peut jamais être exposée accidentellement. Ce cutter auto-rétractable est doté d'un manche en métal durable, confortable, facile à saisir, pour des coupes contrôlées. Il convient aux gauchers comme aux droitiers. Son mécanisme de changement de lame sans outil et le rangement de la lame dans le logement intérieur du manche permet aux employés de travailler efficacement. Changement de lame simple et rapide sans outil. Lame non conductrice pour une sécurité accrue. Lame chimiquement inerte qui ne rouille pas. Les lames Slice sont 11,2 fois plus résistantes à l'usure que les lames traditionnelles. Idéal pour : Ouvrir, couper et démonter des boîtes, Couper les attaches zip, le ruban adhésif et les bandes, Découpage de film plastique et sachets. Dimensions : 169.9 x 38.1 x 27.1 mm env. Poids : 126 g env. Profondeur de coupe : 23.8 mm env. Composition : Alliage Aluminium/Zinc, GFN, POM, acier inoxydable, oxyde de zirconium. Conditionnement : 6 pièces.



store extra blades in the
easy-to-access blade garage™



#10491
AUTO-RETRACTABLE METAL-HANDLE
UTILITY KNIFE



compatible Slice® safety blades:



#10523
SERRATED



#10524
ROUNDED TIP



#10525
POINTED TIP