

WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug



1212623

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212623>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierzange, für halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen (SAC-Leitungen), mit PUR und PVC Isolierung, von Ø 4,4 bis 7 mm, Abisolierlänge beliebig

Ihre Vorteile

- Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212623
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3121
GTIN	4046356634625
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	170,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	142 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierwerkzeug
Anwendung	Standard
	PUR
	TPE
Produkteigenschaft	Automatischer Einstellmechanismus
	Austauschbares Abisoliermesser
	Beliebige Abisolierlänge

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	4 mm² ... 10 mm²
Querschnittsbereich AWG	12 ... 8
Abisolierlänge	100 mm

Maße

Länge	165 mm
-------	--------

Außenmaß

Außendurchmesser	4,4 mm ... 7 mm
------------------	-----------------

Materialangaben


Farbe	schwarz
-------	---------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4,4 mm ... 7 mm
--------------------------	-----------------

Zeichnungen

Schemazeichnung



WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug



1212623

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212623>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212623>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212623>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 9.0	EC002109
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212623>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de