

Anciennement connu comme : Stringknits™76-200



Usages multiples



Applications légères

Gants industriels polyvalents et extensibles garantissant le confort pour les applications légères

- Flexibilité optimisée :** Conçus sans couture et extensibles par nature, les gants de travail EDGE® 76-200 en tricot à mailles serrées offrent une flexibilité optimale pour un contrôle précis, tout en réduisant la fatigue de la main pour garantir une utilisation tout au long de la journée.
- Confort élevé :** Ces gants de travail en nylon sans latex ni silicone sont souples, légers et respirants. Ils peuvent être portés confortablement seuls ou comme doublure de gants.
- Polyvalence accrue :** Les gants de sécurité EDGE® 76-200 offrent un meilleur rapport qualité-prix et une protection accrue, car ils peuvent être portés sur les deux mains, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Secteur de l'après-vente automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Transport
- Recyclage et élimination des déchets

Applications

- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Opérations de peinture dont inspection des surfaces
- Conservation de viandes emballées
- Conservation de bouteilles et conserves
- Conservation de matières premières
- Chargement et déchargement de pièces ou caisses rugueuses
- Saisie de pièces et accessoires

Anciennement connu comme : Stringknits™76-200

Principales propriétés

- Structure sans couture :** Flexibilité et dextérité accrues pour une utilisation prolongée
- Doublure en nylon :** pour les gants de protection des mains assurant un confort léger
- Conception ambidextre :** Gants de travail de sécurité abordables et faciles à utiliser

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

Conformité REACH



EN388: 2016
214XA



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
EDGE 76-200	Matériau du support: Nylon Modèle de manchette: Poignet tricot	13	7, 8, 9, 10	180-240 mm	12 paires/sachet, 12 sachets/carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro, México
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
Tél. : +1 800 363 8340
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.