

A521 - Gant soudeur TIG ultra

Collection: Gants de soudeur

Gamme: Protection des mains

Matériaux: cuir de buffle, Cuir Bovin grainé, Elasthanne, Polyester, Aramide

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 6

Emballage extérieur: 72



information produit

Le gant soudeur TIG Ultra offre une dextérité fantastique avec une paume en cuir de chèvre et une excellente résistance aux brûlures grâce à son dos en cuir. Conçu pour les soudeurs TIG professionnels avec des coutures aramide pour une durabilité accrue.

Gants de soudeur

Des niveaux plus élevés de protection sont nécessaires quand un travailleur est exposé à des températures extrêmement élevées ou s'il doit manipuler des objets très chauds. La gamme Portwest Weld propose plusieurs solutions de protection des mains appropriées pour toutes les soudures et les risques thermiques.

Protection des mains

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

Normes

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 2

EN 388: 2016 + A1 : 2018 (3243X)

EN 12477: 2001 Type A

EN 407 2020 (422X31)

ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A2)

Caractéristiques

- Protection Soudure EN12477 type A
- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure
- Le summum de la dextérité pour les soudeurs
- Coutures Aramide renforcées pour une durabilité et une protection maximales contre les brûlures
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
- Certifié CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A521 - Gant soudeur TIG ultra

Code Douanier: 4203291000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/23508-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
A521BRRRL	Brun	55.0	36.0	45.0	0.1700	0.0891	5036108325436	25036108814224
A521BRRXL	Brun	55.0	36.0	45.0	0.2020	0.0891	5036108325443	25036108814231
A521BRRXXL	Brun	55.0	36.0	45.0	0.2100	0.0891	5036108325450	25036108814248