


## ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット [8本組]





ヘキサゴン



## ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ




ヘキサゴン



## ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット (首下ショートタイプ) [9本組]



ヘキサゴン





首下曲げ角95°により指のスペースを確保

## ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ (首下ショートタイプ)



ヘキサゴン





首下曲げ角95°により指のスペースを確保

## ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット [9本組]



ヘキサゴン



品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は P.4~5 をご参照下さい。 (マークの例: )

めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

170 このマークについている製品は在庫を確認の上ご発注下さい。

### HIGH GRADE L SHAPE LONG BALL POINT HEX-KEY WRENCH SET (8pcs.)

No. HLD2508 g 245 5 小売参考価格 ¥8,650

ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ HLD250-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8

#### ホルダー

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。

オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少くなりました。

ホルダーは補修部品として設定しています。詳しくは取扱店にお問い合わせ下さい。

- 注意
- ・ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
  - ・ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。
  - ・ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

### HIGH GRADE L SHAPE LONG BALL POINT HEX-KEY WRENCH

No.	S	L	$\ell$	g		小売参考価格
HLD250-1.5	1.5	81	18	1	10	¥ 760
HLD250-2	2	97	19	3	10	¥ 800
HLD250-2.5	2.5	113	21	5	10	¥ 830
HLD250-3	3	130	23	8	10	¥ 850
HLD250-4	4	145	29	17	10	¥ 900
HLD250-5	5	165	33	30	10	¥ 1,050
HLD250-6	6	185	38	50	10	¥ 1,320
HLD250-8	8	210	44	105	10	¥ 1,680
HLD250-10	10	235	50	180	10	¥ 2,320

- 注意
- ・ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
  - ・ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。
  - ・ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

### HIGH GRADE L SHAPE LONG BALL POINT HEX-KEY WRENCH SET (9pcs.)

No. HLDS2509 g 400 5 小売参考価格 ¥13,500

ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ (首下ショートタイプ) HLD250-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

#### ホルダー

本締めに使用できるよう独自の新設計。材料も特殊合金鋼の採用により耐磨耗性、ねじり強さが向上しました。

オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。

先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少くなりました。

首下長さは從来品の約1/2で、狭い場所での作業に有効です。

首下部の曲げ角度を95°に設定し、指先のスペースを確保しました。

ホルダーは補修部品として設定しています。詳しくは取扱店にお問い合わせ下さい。

- 注意
- ・ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
  - ・ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。
  - ・ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

### HIGH GRADE L SHAPE BALL POINT HEX-KEY WRENCH

No.	S	L	$\ell$	g		小売参考価格
HLDS250-1.5	1.5	80.5	9	1	10	¥ 960
HLDS250-2	2	97	10.5	2.5	10	¥ 1,000
HLDS250-2.5	2.5	112.5	11.5	4	10	¥ 1,050
HLDS250-3	3	129	13	7	10	¥ 1,090
HLDS250-4	4	146	16.5	15	10	¥ 1,160
HLDS250-5	5	165	19	28	10	¥ 1,330
HLDS250-6	6	186	22	45	10	¥ 1,630
HLDS250-8	8	208	26	100	10	¥ 2,000
HLDS250-10	10	230	30	165	10	¥ 2,890

- 注意
- ・ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
  - ・ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。
  - ・ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

### L SHAPE LONG BALL POINT HEX-KEY WRENCH SET (9pcs.)

No. HL259SP g 420 10 小売参考価格 ¥3,220

ボールポイントL形ロング六角棒レンチ(9本組) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

#### ホルダー

S	L	$\ell$
1.5	92	16
2	102	18
2.5	115	21
3	128	23
4	144	29
5	165	33
6	186	38
8	208	44
10	234	50

- 注意
- ・ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
  - ・ボールポイントの振角度はサイズやボルトのバラツキにより変わります。
  - ・ボルトの回転方向に力を加えて下さい。上に引き上げたり下に押し下げたりすると曲げ部から破損する恐れがあります。

奥深い個所に取付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。

斜め回転作業が可能です。

この商品はレンチ1本単位での販売は致しておりません。

(マークの例: )

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておらず。