

Accessori

Serie C85 - ISO 6432


Accessori per il montaggio del corpo e delle aste



Dimensione del cilindro	Acquistati di frequente				Accessori		Acquistati di frequente		Accessori
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Flangia	Cerniera	Piedino		Forcella femmina	Flangia	Forcella maschio con snodo articolato	Giunto snodato	 Kit di manutenzione
8	C85F10	C85C10	C85L10A	C85L10B	C85T10	GKM4-8	KJ4D	JA10-4-070	
10	C85F10	C85C10	C85L10A	C85L10B	C85T10	GKM4-8	KJ4D	JA10-4-070	
12	C85F16	C85C16	C85L16A	C85L16B	C85T16	GKM6-12	KJ6D	JA15-6-100	
16	C85F16	C85C16	C85L16A	C85L16B	C85T16	GKM6-12	KJ6D	JA15-6-100	
20	C85F25	C85C25	C85L25A	C85L25B	C85T25	GKM8-16	KJ8D	JA20-8-125	C85A-20PS
25	C85F25	C85C25	C85L25A	C85L25B	C85T25	GKM10-20	KJ10D	JA30-10-125	C85A-25PS

Raccordi e sensori

Dimensione del cilindro	Acquistati di frequente			Accessori					
	11	12		10	13	14	15		
	Montaggio a fascetta	Staffa di montaggio		Tubi Ø	Regolatore di flusso	Regolatore di flusso con indicatore compatto	Raccordo istantaneo dritto	Raccordo istantaneo a gomito	Tubi in poliuretano*
8	BJ3-1	BJ2-008	4	AS1201F-M5-04A	AS1201FS-M5-04A	KQ2H04-M5A	KQ2L04-M5A	TU0425□-20	T0425□-20
10		BJ2-010	4	AS1201F-M5-04A	AS1201FS-M5-04A	KQ2H04-M5A	KQ2L04-M5A	TU0425□-20	T0425□-20
12		BJ2-012	4	AS1201F-M5-04A	AS1201FS-M5-04A	KQ2H04-M5A	KQ2L04-M5A	TU0425□-20	T0425□-20
			6	AS1201F-M5-06A	AS1201FS-M5-06A	KQ2H06-M5A	KQ2L06-M5A	TU0604□-20	T0604□-20
16		BJ2-016	4	AS1201F-M5-04A	AS1201FS-M5-04A	KQ2H04-M5A	KQ2L04-M5A	TU0425□-20	T0425□-20
			6	AS1201F-M5-06A	AS1201FS-M5-06A	KQ2H06-M5A	KQ2L06-M5A	TU0604□-20	T0604□-20
20		BM2-020	4	AS2201F-01-04SA	AS2201FS-01-04SA	KQ2H04-01AS	KQ2L04-01AS	TU0425□-20	T0425□-20
			6	AS2201F-01-06SA	AS2201FS-01-06SA	KQ2H06-01AS	KQ2L06-01AS	TU0604□-20	T0604□-20
25	BM2-025	4	AS2201F-01-04SA	AS2201FS-01-04SA	KQ2H04-01AS	KQ2L04-01AS	TU0425□-20	T0425□-20	
		6	AS2201F-01-06SA	AS2201FS-01-06SA	KQ2H06-01AS	KQ2L06-01AS	TU0604□-20	T0604□-20	



Accessori

Serie CP96 - ISO 15552




Accessori per il montaggio del corpo e delle aste

Dimensione del cilindro	Acquistati di frequente										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dimensione del cilindro	Piedino L	Cerniera posteriore femmina	Cerniera posteriore maschio	Cerniera posteriore femmina per ES	Cerniera posteriore maschio con snodo articolato	Flangia	Contro-cerniera	Controcerniera 90° con snodo articolato	Forcella maschio con snodo articolato	Forcella maschio con snodo sferico	Giunto snodato
32	L5032	D5032	C5032	DS5032	CS5032	F5032	E5032	ES5032	KJ10D	GKM10-20	JA30-10-125
40	L5040	D5040	C5040	DS5040	CS5040	F5040	E5040	ES5040	KJ12D	GKM12-24	JA40-12-125
50	L5050	D5050	C5050	DS5050	CS5050	F5050	E5050	ES5050	KJ16D	GKM16-32	JA50-16-150
63	L5063	D5063	C5063	DS5063	CS5063	F5063	E5063	ES5063	KJ16D	GKM16-32	JA50-16-150
80	L5080	D5080	C5080	DS5080	CS5080	F5080	E5080	ES5080	KJ20D	GKM20-40	JA50-20-150
100	L5100	D5100	C5100	DS5100	CS5100	F5100	E5100	ES5100	KJ20D	GKM20-40	JA50-20-150
125	L5125	D5125	C5125	DS5125	CS5125	F5125	E5125	ES5125	KJ27D	GKM30-54	JA125-27-200

Raccordi e sensori


Dimensione del cilindro	Acquistati di frequente		Accessori							
	 15		12	13	18	19				
Dimensione del cilindro	Sensori stato solido/Sensori reed	Tubi Ø	Regolatore di flusso	Regolatore di flusso con indicatore compatto	Raccordo istantaneo diritto	Raccordo istantaneo a gomito	Tubi in poliuretano*	Tubi in nylon*		
32	D-M9PSAPC	D-A93SAPC	6	AS2201F-01-06SA	AS2201FS-01-06SA	KQ2H06-01AS	KQ2L06-01AS	TU0604□-20	T0604□-20	
			8	AS2201F-01-08SA	AS2201FS-01-08SA	KQ2H08-01AS	KQ2L08-01AS	TU0805□-20	T0806□-20	
40			6	AS2201F-02-06SA	AS2201FS-02-06SA	KQ2H06-02AS	KQ2L06-02AS	TU0604□-20	T0604□-20	
			8	AS2201F-02-08SA	AS2201FS-02-08SA	KQ2H08-02AS	KQ2L08-02AS	TU0805□-20	T0806□-20	
50			6	AS2201F-02-06SA	AS2201FS-02-06SA	KQ2H06-02AS	KQ2L06-02AS	TU0604□-20	T0604□-20	
			8	AS2201F-02-08SA	AS2201FS-02-08SA	KQ2H08-02AS	KQ2L08-02AS	TU0805□-20	T0806□-20	
63			8	AS3201F-03-08SA	AS3201FS-03-08SA	KQ2H08-03AS	KQ2L08-03AS	TU0805□-20	T0806□-20	
			10	AS3201F-03-10SA	AS3201FS-03-10SA	KQ2H10-03AS	KQ2L10-03AS	TU1065□-20	T1075□-20	
80			8	AS3201F-03-08SA	AS3201FS-03-08SA	KQ2H08-03AS	KQ2L08-03AS	TU0805□-20	T0806□-20	
			10	AS3201F-03-10SA	AS3201FS-03-10SA	KQ2H10-03AS	KQ2L10-03AS	TU1065□-20	T1075□-20	
100			10	AS4201F-04-10SA	AS4201FS-04-10SA	KQ2H10-04AS	KQ2L10-04AS	TU1065□-20	T1075□-20	
			12	AS4201F-04-12SA	AS4201FS-04-12SA	KQ2H12-04AS	KQ2L12-04AS	TU1208□-20	T1209□-20	
125			10	AS4201F-04-10SA	AS4201FS-04-10SA	KQ2H10-04AS	KQ2L10-04AS	TU1065□-20	T1075□-20	
			12	AS4201F-04-12SA	AS4201FS-04-12SA	KQ2H12-04AS	KQ2L12-04AS	TU1208□-20	T1209□-20	

Dimensione del cilindro	Accessori
	 KIT guarnizioni
32	CS95-32
40	CS95-40
50	CS95-50
63	CS95-63
80	CS95-80
100	CS96-100
125	CS96-125



* □ Major colors:
B:Black - BU:Blue - C: Clear - G: Green - R:Red - W:White - Y: Yellow.
Available in 26 colors (Please refer to the following link:https://static.smc.eu/pdf/TU-29COLOR-A_EU.pdf)

Accessori
Serie C55 - ISO 21287




Accessori per il montaggio del corpo e delle aste

Table with 9 columns: Dimensione del cilindro, 1 (pedino), 2 (Flangia), 3 (Cerniera posteriore maschio), 4 (Forcella maschio con snodo articolato), 5 (Forcella femmina), 6 (Giunto snodato), 7 (Giunto snodato per cilindri compatti), and Accessori (Kit di manutenzione). Rows list dimensions from 20 to 100 mm.

Raccordi e sensori

Table with 10 columns: Dimensione del cilindro, Acquistati di frequente (Sensors), Acquistati di frequente (Tubi), and Accessori (Regolatore di flusso, Regolatore di flusso con indicatore compatto, Raccordo istantaneo diritto, Raccordo istantaneo a gomito, Tubi in poliuretano*, Tubi in nylon*). Rows list dimensions from 20 to 100 mm.



* □ Major colors:
B:Black - BU:Blue - C: Clear - G: Green - R:Red - W:White - Y: Yellow.
Available in 26 colors (Please refer to the following link:https://static.smc.eu/pdf/TU-29COLOR-A_EU.pdf)




Accessori
Serie MGP



Dimensione del cilindro	TubiØ	Accessori					
		11	13	14	15		
		Regolatore di flusso	Regolatore di flusso con indicatore compatto	Raccordo istantaneo dritto	Raccordo istantaneo a gomito	Tubi in poliuretano*	Tubi in nylon*
12	4	AS1201F-M5-04A	AS1201FS-M5-04A	KQ2H04-M5A	KQ2L04-M5A	TU0425□-20	T0425□-20
16	4	AS1201F-M5-04A	AS1201FS-M5-04A	KQ2H04-M5A	KQ2L04-M5A	TU0425□-20	T0425□-20
20	4	AS2201F-01-04SA	AS2201FS-01-04SA	KQ2H04-01AS	KQ2L04-01AS	TU0425□-20	T0425□-20
	6	AS2201F-01-06SA	AS2201FS-01-06SA	KQ2H06-01AS	KQ2L06-01AS	TU0604□-20	T0604□-20
25	4	AS1201F-M5-04A	AS1201FS-M5-04A	KQ2H04-M5AS	KQ2L04-M5AS	TU0425□-20	T0425□-20
	6	AS1201F-M5-06A	AS1201FS-M5-06A	KQ2H06-M5AS	KQ2L06-M5AS	TU0604□-20	T0604□-20
32	4	AS2201F-01-04SA	AS2201FS-01-04SA	KQ2H04-01AS	KQ2L04-01AS	TU0425□-20	T0425□-20
	6	AS2201F-01-06SA	AS2201FS-01-06SA	KQ2H06-01AS	KQ2L06-01AS	TU0604□-20	T0604□-20
40	6	AS2201F-01-06SA	AS2201FS-01-06SA	KQ2H06-01AS	KQ2L06-01AS	TU0604□-20	T0604□-20
	8	AS2201F-01-08SA	AS2201FS-01-08SA	KQ2H08-01AS	KQ2L08-01AS	TU0805□-20	T0806□-20
50	6	AS2201F-02-06SA	AS2201FS-02-06SA	KQ2H06-02AS	KQ2L06-02AS	TU0604□-20	T0604□-20
	8	AS2201F-02-08SA	AS2201FS-02-08SA	KQ2H08-02AS	KQ2L08-02AS	TU0805□-20	T0806□-20
63	6	AS2201F-02-06SA	AS2201FS-02-06SA	KQ2H06-02AS	KQ2L06-02AS	TU0604□-20	T0604□-20
	8	AS2201F-02-08SA	AS2201FS-02-08SA	KQ2H08-02AS	KQ2L08-02AS	TU0805□-20	T0806□-20
80	8	AS2201F-03-08SA	AS2201FS-03-08SA	KQ2H08-03AS	KQ2L08-03AS	TU0805□-20	T0806□-20
	10	AS2201F-03-10SA	AS2201FS-03-10SA	KQ2H10-03AS	KQ2L10-03AS	TU1065□-20	T1075□-20
100	8	AS2201F-03-08SA	AS2201FS-03-08SA	KQ2H08-03AS	KQ2L08-03AS	TU0805□-20	T0806□-20
	10	AS2201F-03-10SA	AS2201FS-03-10SA	KQ2H10-03AS	KQ2L10-03AS	TU1065□-20	T1075□-20

Dimensione del cilindro	Accessori	Acquistati di frequente	
	 Kit di manutenzione	 12 	
12	MGP12-Z-PS	D-M9PSAPC	D-A93SAPC
16	MGP16-Z-PS		
20	MGP20-Z-PS		
25	MGP25-Z-PS		
32	MGP32-Z-PS		
40	MGP40-Z-PS		
50	MGP50-Z-PS		
63	MGP63-Z-PS		
80	MGP80-Z-PS		
100	MGP100-Z-PS		



* □ Major colors:
B:Black - BU:Blue - C: Clear - G: Green - R:Red - W:White - Y: Yellow.
Available in 26 colors (Please refer to the following link:https://static.smc.eu/pdf/TU-29COLOR-A_EU.pdf)