



DOL-0612G15M075KM0

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
DOL-0612G15M075KM0	2022548

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör → www.sick.com/

Tekniska data i detalj

Tekniska data


Tillbehörsgrupp	Kontaktanslutningar och kablar
Tillbehörsfamilj	Anslutningskablar
Anslutningstyp A	Honkontakt, M26, 12-polig, rak
Anslutningstyp B	Öppen ledningsände
Anslutningsteknik	Öppen ledningsände
Material, stickanslutning	PET
Färg, kontaktanslutning	Grå, silver
Kabel	15 m, 12 ledare, PVC
Material, mantel	PVC
Färg, mantel	Svart
Ledardiameter	10 mm
Ledartvärsnitt	0,75 mm ²
Skärm	Oskärmd
Specificerad spänning	≤ 60 V AC/DC
Strömbelastningsförmåga	5 A
Signaltyp	Sensor-/ställdonskabel
Godkännanden	UL – Approbation Style 2464
IP-klassning	IP65 (EN 60529)
Drifttemperatur	
I rörligt tillstånd	–5 °C ... +80 °C
Vid fast dragning	–30 °C ... +80 °C
Huvud	–40 °C ... +90 °C

Klassificeringar

ECl@ss 5.0	19030312
ECl@ss 5.1.4	19030312
ECl@ss 6.0	27060304
ECl@ss 6.2	27060304
ECl@ss 7.0	27060304
ECl@ss 8.0	27060304
ECl@ss 8.1	27060304
ECl@ss 9.0	27060304

ECI@ss 10.0	27060304
ECI@ss 11.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Måttritning (Mått i mm)



- ① Brun
- ② Blå
- ③ Grå
- ④ Rosa
- ⑤ Röd
- ⑥ Gul
- ⑦ Vit
- ⑧ Röd-blå
- ⑨ Svart
- ⑩ Violett
- ⑪ Grå-rosa

SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder "Sensor Intelligence."

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter → www.sick.com