


Démarrateurs et équipements en coffret TeSys


Éléments séparés de rechange pour démarrateurs sans sectionneur



ZB5 AA331




ZB5 AL432




LAD 9091



ZB5 AD



ZEN L1111



LAD 91809

Têtes pour boutons-poussoirs Marche et Arrêt/Réarmement

Désignation	Utilisation sur	Référence unitaire	Masse kg
Affleurantes vertes "I" (1)	LE1 D09...D35	ZB5 AA331	0,018

Dépassantes rouges "O" (1)	LE1 D09...D35	ZB5 AL432	0,019
----------------------------	---------------	-----------	-------

Kit d'adaptation de la tête ZB5 AL432	LE1 D09 et D12	LAD 9091	0,002
---------------------------------------	----------------	----------	-------

LE1 D18...D35	LAD 91810	0,003
---------------	-----------	-------

Têtes pour boutons-poussoirs Réarmement

Affleurantes bleues "R" (2)	LE1 D09...D35	ZB5 AA0	0,022
-----------------------------	---------------	---------	-------

+ ZBA 639 (3)	0,001
---------------	-------

Kit d'adaptation de la tête ZB5 AA0 + ZBA 639	LE1 D09 et D12	LAD 9092	0,002
---	----------------	----------	-------

LE1 ou LE2 D18...D35	LAD 91810	0,003
----------------------	-----------	-------

LE3, LE6, LE4 ou LE8 D09...D35	LAD 9T4	0,004
--------------------------------	---------	-------

Têtes pour boutons tournants

3 positions fixes	LE1 D09...D35	ZB5 AD3	0,024
-------------------	---------------	---------	-------

2 positions fixes	LE1 D09...D35	ZB5 AD2	0,024
-------------------	---------------	---------	-------

3 positions à rappel au centre	LE1 D09...D35	ZB5 AD5	0,024
--------------------------------	---------------	---------	-------

Blocs de contact

A fermeture 1 "F" à impulsion	LE1 D09...D35	ZEN L1111	0,010
-------------------------------	---------------	-----------	-------

A ouverture 1 "O" à impulsion	LE1 D09...D35	ZEN L1121	0,010
-------------------------------	---------------	-----------	-------

Support pour bloc de contact	LE1 D09 et D12	LAD 90909	0,008
------------------------------	----------------	-----------	-------

LE• D18...D35 (4)	LAD 91809	0,014
-------------------	-----------	-------

(1) Ne pas oublier de commander le kit d'adaptation LAD 9091 ou LAD 91810 selon calibre.

(2) Ne pas oublier de commander le kit d'adaptation LAD 9092.

(3) Vente par quantité indivisible de 10.

(4) LE1, LE2, LE3, LE4, LE6 ou LE8.

Démarrateurs et équipements en coffret TeSys

Eléments séparés de rechange pour démarrateurs sans sectionneur



DE1 DS1A04

Coffrets vides pour démarrateurs directs sans sectionneur

Utilisation prévue pour	Tête(s) de bouton-poussoir montée(s) sur le couvercle	Référence	Masse kg
LE1 D09 et D12	Sans	DE1 DS1A04	0,300

1 tête affleurante bleue "R"	DE1 DS1A05	0,300
------------------------------	------------	-------



DE1 DS1A05

1 tête affleurante verte "I"	DE1 DS1	0,300
1 tête dépassante rouge "O"		

1 tête affleurante bleue "R"	DE1 DS1A13	0,300
1 commutateur		



DE1 DS1

LE1 D18...D35	Sans	DE1 DS2A04	0,500
---------------	------	------------	-------

1 tête affleurante bleue "R"	DE1 DS2A05	0,500
------------------------------	------------	-------



DE1 DS1A13

1 tête affleurante verte "I"	DE1 DS2	0,500
1 tête dépassante rouge "O"		

1 tête affleurante bleue "R"	DE1 DS2A13	0,500
1 commutateur		