

Sapphire Nano

GANT ANTICOUPURE ULTRA FIN, ENDUCTION PU

En tant qu'option la plus fine disponible sur le marché avec une résistance élevée à la coupure (niveau D), le Sapphire Nano offre un niveau de tactilité exceptionnel pour effectuer des tâches de précision extrêmes. Avec une paume enduite PU, la sensation de seconde peau est exceptionnelle.

Caractéristiques

- ▲ Résistance moyenne à élevée aux coupures : niveau D/ANSI A4
- ▲ L'enduction de la paume en PU offre une bonne résistance à l'abrasion
- ▲ Renfort pouce index pour une durabilité accrue
- ▲ Compatible écran tactile pour permettre une utilisation avec des appareils à écran
- ▲ Conçu pour faciliter les mouvements et un port continu
- ▲ Respirant au dos de la main pour réduire la transpiration
- ▲ Le tricot sans couture limite les irritations
- ▲ Poignet élastique pour un ajustement sûr



Certifications

CAT II

EN 388:2016
+ A1:2018

3X42D

Secteurs et applications appropriés

Secteurs d'activité

- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment
- ▲ Secteur manufacturier

- ▲ Gestion des installations
- ▲ Services publics
- ▲ Voirie et infrastructures

Applications

- ▲ Machines et opérations industrielles
- ▲ Assemblage de composants et de produits
- ▲ Réparations et entretien des véhicules
- ▲ Manipulation de matériaux tranchants ou abrasifs

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Sapphire Nano

GANT ANTICOUPURE ULTRA FIN, ENDUCTION PU

Informations sur le produit

Matériaux	Doublure:	Polyéthylène haute performance, Acier, Nylon, jauge21
	Revêtement:	Polyuréthane
Couleur	Noir	
Longueur	220mm	
Style de manchette	Poignet élastique en tricot	

Informations de commande

XS	SKG00033FB	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
S	SKG00033FD	
M	SKG00033FF	
L	SKG00033FH	
XL	SKG00033FJ	
XXL	SKG00033FL	

Informations supplémentaires

[Légende des certifications](#)ou cliquez [ici](#)[Déclaration de conformité](#)ou cliquez [ici](#)[Voir le produit en ligne](#)ou cliquez [ici](#)**Europe**

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747