

## 前端板 - VS-SI-FP-2RJ-MOD - 1656631

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



前端板，塑料，带屏蔽框架，可安装2组模块化 (Keystone) RJ插芯



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356030007
海关税则号	8536909000
Sales Key	BF7ECX

### 技术数据

#### 尺寸

高度	40 mm
宽度	51 mm
长度	87.5 mm

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-10 °C ... 60 °C
-----------	------------------

#### 概述

颜色	灰色
扭矩	0.9 Nm ±0.1 Nm (M4, 螺纹紧固力矩护罩)
外壳材料	PBT
阻燃等级, 符合UL 94	V0
组装说明	适用于所有安装框架

#### 标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

#### Environmental Product Compliance

# 前端板 - VS-SI-FP-2RJ-MOD - 1656631


## 技术数据

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

## 产品图

尺寸图



### 前端板

### 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27189239
eCl@ss 5.1	27189200
eCl@ss 6.0	27189200
eCl@ss 7.0	27189217
eCl@ss 8.0	27189217
eCl@ss 9.0	27189217

### ETIM

ETIM 2.0	EC000007
ETIM 3.0	EC000007
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC000456
ETIM 6.0	EC000456

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121302

## 前端板 - VS-SI-FP-2RJ-MOD - 1656631

附件

附件

标识材料

标签 - VS-SI-BZ - 1656660



标识，塑料，一板含20个标签

---

设备标识

卡接标识 - UCT-EM (20X7) - 0801494



卡接标识，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：20 x 7 mm