

## Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP DVI - 1920 x 1200

Product ID: MDP2DVI3



L'adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI MDP2DVI3 vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (PC de bureau, ordinateur portable, etc.) à un moniteur, un projecteur ou un écran DVI, et d'éliminer ainsi les coûts engendrés par l'achat d'un écran compatible Mini DisplayPort.

Compatible avec des sorties Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement branché à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran ou de projecteur jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et respecte les normes HDCP.

Le MDP2DVI3 est un adaptateur passif qui nécessite un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI® peuvent également être transmis via le port.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Branchez votre écran DVI à une sortie Mini DisplayPort
- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

### Features

- Adaptateur de style câble facile à utiliser, sans logiciel
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (WUXGA) et HDTV jusqu'à 1080p
- Compatible avec des dispositifs Intel® Thunderbolt™ capables de fournir un signal DisplayPort

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Passif
	Entrée AV	DisplayPort
	Prise en charge audio	Non
	Sortie AV	DVI
	Type adaptateur	Adaptateurs
<b>Performance</b>	Prise en charge grand écran	Oui
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - DVI-I (29 broches) Femelle
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Configurations du système et du câblage	Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) nécessaire pour la transmission des signaux DVI et HDMI®
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
	Largeur du produit	1.6 in [40 mm]
	Longueur de câble	5.1 in [13 cm]
	Longueur du produit	7.3 in [185 mm]
	Poids du produit	0.9 oz [26.5 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	1.8 oz [51 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.