

## MERKMALE

- Aus hochwertigem Acetal-Polymer-POM
- Rostfreier Polymerstift
- Einstellung der Scharnierreibung
- Flexibel und einfach zu verwenden
- Erhältlich in Schwarz und Weiß in einer Reihe von Farben Größen

## Einstellbare Scharnierschraube von RS PRO, 43 mm x 37 mm x 6 mm

RS Best.-Nr. 772-9632



Professionelle Produkte von RS PRO bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

### Produktbeschreibung

Diese Scharniere bestehen aus Acetal-Polymer (POM), das eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und verbesserte Formstabilität bietet. Die Stifte bestehen außerdem aus transparentem Acetal-Polymer und garantieren somit eine vollständige Rostbeständigkeit.

Schwarz (43 mm x 37 mm x 5,2 mm) - 772-9632

Weiß (43 mm x 37 mm x 5,2 mm) - 772-9638

Schwarz (65 mm x 57 mm x 5,5 mm) - 772-9644


Weiß (65 mm x 57 mm x 5,5 mm) - 772-9641


### Allgemeine Spezifikationen

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Werkstoff</b>           | Acetal-Polymer (POM) |
| <b>Scharnier-Typ</b>       | Verstellbar          |
| <b>Schließender Typ</b>    | Frei schwingend      |
| <b>Befestigungsmethode</b> | Schraubanschluss     |
| <b>Farbe</b>               | Schwarz              |
| <b>Oberfläche</b>          | Schwarzes Acetal     |
| <b>Hand</b>                | Keine Chiralität     |
| <b>Anwendungen</b>         | Klappbare Fenster    |

### Mechanische Spezifikationen

|               |      |
|---------------|------|
| <b>Länge</b>  | 43mm |
| <b>Breite</b> | 37mm |
| <b>Dicke</b>  | 6mm  |





| Part No. | A  | B  | C  | D  | Hole size (mm) | Colour |
|----------|----|----|----|----|----------------|--------|
| 7729632  | 43 | 37 | 32 | 25 | 5.2            | Black  |
| 7729638  | 43 | 37 | 32 | 25 | 5.2            | White  |
| 7729644  | 65 | 57 | 48 | 38 | 5.5            | Black  |
| 7729641  | 65 | 57 | 48 | 38 | 5.5            | White  |