

Ultimus Lite

Gant résistant à la coupure avec paume renforcée en nitrile spongieux

Gant durable et léger offrant une résistance maximale à la coupure et une protection lors de la manipulation d'objets tranchants et glissants tels que le verre et le métal.

Caractéristiques

- ▲ Résistance à la coupure : niveau C / ANSI A3
- ▲ Excellente adhérence en milieu huileux et sec
- ▲ Flexibilité et dextérité supérieures
- ▲ Doublure légère de jauge 13 et rembourrage renforcé pour une meilleure protection
- ▲ Ligne de pouce renforcée pour une meilleure tenue dans le temps
- ▲ Doublure respirante
- ▲ Le poignet élastiqué assure un bon maintien et la doublure sans couture évite les irritations



Certifications

CAT II

EN 388:2016
+ A1:2018

4X42C

Secteurs et applications appropriés

Secteurs d'activité

- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment
- ▲ Secteur manufacturier

Applications

- ▲ Gestion des déchets et du recyclage
- ▲ Voirie et infrastructures
- ▲ Acier et métaux
- ▲ Mise en bouteille et mise en conserve
- ▲ Travaux manuels

- ▲ Travaux de construction métallique
- ▲ Menuiserie et travail du bois

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Ultimus Lite

Gant résistant à la coupure avec paume renforcée en nitrile spongieux

Informations sur le produit

Matériaux	Doublure:	Polyéthylène haute performance, Fibre de verre, Nylon, jauge13
	Revêtement:	Mousse de nitrile
Couleur	Gris / Noir	
Style de manchette	Poignet élastique en tricot	

Informations de commande

S	SKY681	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
M	SKY682	
L	SKY683	Nombre d'articles par boîte 120 x Paires
XL	SKY684	

Informations supplémentaires

Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747