

## MERKMALE

- 3-farbige Ampelanzeigen zur Temperaturmessung
- Hergestellt aus 100 µm klarem Polyester
- Der Klebstoff ist modifiziertes Acryl, das für die meisten Oberflächen geeignet ist
- Ideal für die Anzeige des Benutzers bei Temperaturen von Prozessrohren Betrieb zu hoch

## Temperaturetikettenanzeige von RS Pro, 50 °C bis 70 °C, 3 Stufen

RS Best.-Nr. 906-4602



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Dieses Ampeltemperaturretikett von RS Pro besteht aus 100-µm-Polyester und ist eine hochwertige Lösung, um die aktuelle Temperatur des Artikels zu liefern.

## Allgemeine

<b>Anzahl der Temperaturstufen</b>	3
<b>Etiketten pro Produkt</b>	10
<b>Ausrichtung</b>	Vertikal
<b>Umkehrbarkeit</b>	Umkehrbar
<b>Genauigkeit</b>	+/-2°C
<b>Skala</b>	°C
<b>Aktives Material</b>	Mikrovergossene einfarbige Flüssigkristalle
<b>Lagerfähigkeit</b>	12 Monate
<b>Oberfläche oder Träger</b>	Polyester
<b>Klebstofftyp</b>	modifiziertem Acryl
<b>Lagerung</b>	An einem kühlen, trockenen, dunklen Ort aufbewahren. Vermeiden Sie UV-Licht
<b>Haftkleber</b>	Nein
<b>Anwendungen</b>	Nahrungsmittelindustrie, Pharmazeutika, medizinische Produkte, industrielle Geräte, Versand und Verpackung für empfindliche Waren

## Mechanische

<b>Abmessungen</b>	52mm X48mm
<b>Etikettenlänge</b>	52mm
<b>Etikettenbreite</b>	48mm

## Betriebsumgebungsspezifikationen

<b>Minimale Temperaturempfindlichkeit</b>	50 °C
<b>Maximale Temperaturempfindlichkeit</b>	70 °C
<b>Lagertemperatur</b>	Unter - 5 über 40 °C

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	RoHS-Konformitätszertifikat
-----------------------------------	-----------------------------

