

产品参数表

规格



安装在变速驱动对称导轨板

VW3A9805

主要信息

产品系列	Altivar
附件/独立安装部件类别	安装+紧固件
附件/独立安装部件类型	安装底板
适用范围	ATV12HU15M2 ATV12H075F1 ATV12HU15M3 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312H075S6 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU15S6 ATV312HU22M3 变频器 ATV320...C 在...上 1.1 kW, 200...240 V, 单相 变频器 ATV320...C 在...上 1.5 kW, 200...240 V, 单相 变频器 ATV320...C 在...上 2.2 kW, 200...240 V, 单相 变频器 ATV320...C 在...上 0.37 kW, 380...500 V, 三相 变频器 ATV320...C 在...上 0.55 kW, 380...500 V, 三相 变频器 ATV320...C 在...上 0.75 kW, 380...500 V, 三相 变频器 ATV320...C 在...上 1.1 kW, 380...500 V, 三相 变频器 ATV320...C 在...上 1.5 kW, 380...500 V, 三相 变频器 ATV320...C 在...上 0.75 kW, 525...600 V, 三相 变频器 ATV320...C 在...上 1.5 kW, 525...600 V, 三相
附件/独立安装部件指向	变频器
适用范围	Altivar 312 Altivar 12 Altivar 312 太阳能 ATV御卓系列ATV320

补充信息

安装方式	35 mm DIN 导轨
净重	0.385 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.200 cm
Package 1 Width	17.400 cm
Package 1 Length	23.000 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

Package 1 Weight	373.000 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	75.000 cm
Package 2 Width	60.000 cm
Package 2 Length	80.000 cm
Package 2 Weight	32.400 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效



Reach Free Of Svhc



Rohs Exemption Information

[支持](#)

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令

主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

中国 Rohs 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

尺寸图

尺寸

