


CARACTERISTIQUES

- Diverses longueurs disponibles
- Types de blindage F/UTP et U/UTP
- Connecteur plaqué or (RJ45)
- Fonctionne avec des applications jusqu'à 100 MHz

Câble U/UTP catégorie 5e en PVC bleu de RS Pro, RJ45 mâle de 2 m/RJ45 mâle

RS code commande : 556-471



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Une gamme de câbles Cat5e de RS PRO, parfaits pour les connexions réseau à la maison, au bureau ou dans toute zone nécessitant une connexion Internet fiable et hautes performances. Les câbles Ethernet sont fournis dans différentes formes et tailles, mais la qualité est quelque chose qui ne doit jamais être négligé, car une connexion fiable peut faire toute la différence dans les performances de l'entreprise. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de brins conducteurs | Multibrins |
| Avec terminaison/sans terminaison | Avec terminaison |
| Type de connecteur | RJ45 mâle/RJ45 mâle |
| Type de blindage | U/UTP |
| Matériau de gaine extérieure | PVC |
| Couleur de la gaine | Bleu |
| Application | Fonctionne à partir de la source Internet, comme un routeur, jusqu'à la cible prévue. Ils sont dotés d'une conception en paire torsadée et excellent à la fois dans les environnements domestiques et de travail. |

Spécifications mécaniques


| | |
|-------------------------|----|
| Longueur | 2m |
| Jauge de fil américaine | 24 |

Homologations

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Conformité/certifications | 2011/65/EU et 2015/863 |
|---------------------------|------------------------|

Normes Met

ISO/CEI 11801:2002, ANSI/EIA/TIA 568B.2:2002, RoHS, REACH.



| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 557060 | Black | 0.5 m | FTP | PVC |
| 556960 | Black | 1 m | FTP | PVC |
| 556972 | Black | 2 m | FTP | PVC |
| 556982 | Black | 3 m | FTP | PVC |
| 556988 | Black | 5 m | FTP | PVC |
| 556926 | Black | 10 m | FTP | PVC |
| 557026 | Black | 0.5 m | UTP | PVC |
| 557115 | Black | 1 m | UTP | PVC |
| 557519 | Black | 2 m | UTP | PVC |
| 557036 | Black | 3 m | UTP | PVC |
| 556263 | Black | 5 m | UTP | PVC |
| 556516 | Black | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 556285 | Blue | 0.5 m | FTP | PVC |
| 557341 | Blue | 1 m | FTP | PVC |
| 557418 | Blue | 2 m | FTP | PVC |
| 556954 | Blue | 3 m | FTP | PVC |
| 557048 | Blue | 5 m | FTP | PVC |
| 557054 | Blue | 10 m | FTP | PVC |
| 557250 | Blue | 0.5 m | UTP | PVC |
| 557480 | Blue | 1 m | UTP | PVC |
| 556471 | Blue | 2 m | UTP | PVC |
| 556477 | Blue | 3 m | UTP | PVC |
| 556461 | Blue | 5 m | UTP | PVC |
| 557509 | Blue | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 556225 | Red | 0.5 m | FTP | PVC |
| 556736 | Red | 1 m | FTP | PVC |
| 556235 | Red | 2 m | FTP | PVC |
| 557200 | Red | 3 m | FTP | PVC |
| 556241 | Red | 5 m | FTP | PVC |
| 556742 | Red | 10 m | FTP | PVC |
| 557458 | Red | 0.5 m | UTP | PVC |
| 557262 | Red | 1 m | UTP | PVC |
| 556320 | Red | 2 m | UTP | PVC |
| 556326 | Red | 3 m | UTP | PVC |
| 557272 | Red | 5 m | UTP | PVC |
| 556405 | Red | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 557234 | Grey | 0.5 m | FTP | PVC |
| 556724 | Grey | 1 m | FTP | PVC |
| 556720 | Grey | 2 m | FTP | PVC |
| 557240 | Grey | 3 m | FTP | PVC |
| 557391 | Grey | 5 m | FTP | PVC |
| 556730 | Grey | 10 m | FTP | PVC |
| 6572090 | Grey | 0.5 m | UTP | PVC |
| 557032 | Grey | 1 m | UTP | PVC |
| 556657 | Grey | 2 m | UTP | PVC |
| 556667 | Grey | 3 m | UTP | PVC |
| 556310 | Grey | 5 m | UTP | PVC |
| 557452 | Grey | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 7388455 | White | 0.5 m | FTP | PVC |
| 7388464 | White | 1 m | FTP | PVC |
| 7388467 | White | 2 m | FTP | PVC |
| 7388461 | White | 3 m | FTP | PVC |
| 7388470 | White | 5 m | FTP | PVC |
| 7388473 | White | 10 m | FTP | PVC |
| 7388433 | White | 0.5 m | UTP | PVC |
| 7388442 | White | 1 m | UTP | PVC |
| 7388445 | White | 2 m | UTP | PVC |
| 7388449 | White | 3 m | UTP | PVC |
| 7388458 | White | 5 m | UTP | PVC |
| 7388451 | White | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 557395 | Yellow | 0.5 m | FTP | PVC |
| 556247 | Yellow | 1 m | FTP | PVC |
| 556746 | Yellow | 2 m | FTP | PVC |
| 556257 | Yellow | 3 m | FTP | PVC |
| 556297 | Yellow | 5 m | FTP | PVC |
| 556994 | Yellow | 10 m | FTP | PVC |
| 556415 | Yellow | 0.5 m | UTP | PVC |
| 556411 | Yellow | 1 m | UTP | PVC |
| 556421 | Yellow | 2 m | UTP | PVC |
| 557288 | Yellow | 3 m | UTP | PVC |
| 557244 | Yellow | 5 m | UTP | PVC |
| 556528 | Yellow | 10 m | UTP | PVC |

| RS Pro Stock Number | Colour | Length | Shield Type | Material |
|---------------------|--------|--------|-------------|----------|
| 557008 | Green | 0.5 m | FTP | PVC |
| 557385 | Green | 1 m | FTP | PVC |
| 557379 | Green | 2 m | FTP | PVC |
| 557313 | Green | 3 m | FTP | PVC |
| 557323 | Green | 5 m | FTP | PVC |
| 557389 | Green | 10 m | FTP | PVC |
| 556538 | Green | 0.5 m | UTP | PVC |
| 557468 | Green | 1 m | UTP | PVC |
| 556976 | Green | 2 m | UTP | PVC |
| 556534 | Green | 3 m | UTP | PVC |
| 556544 | Green | 5 m | UTP | PVC |
| 556540 | Green | 10 m | UTP | PVC |