

HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - 壳体



1411338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411338>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

法兰式外壳 D15 , 带单锁扣 , 标识材料: PA 6.6-FR , 电缆出线: 1 , 直头/水平 , 高度: 60 mm ,
电缆密封: 无 , 标准



优势

- 灵活的电缆出向，水平或垂直
- 成本低于金属型号
- 重量轻
- 低冷凝风险

商业数据

订货号	1411338
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APN
产品关键代码	AF7APN
目录页面	页码526 (C-2-2019)
GTIN	4046356929103
单件重量 (含包装)	59.5 g
单件重量 (不含包装)	59.5 g
原产地	PL

HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - 壳体



1411338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411338>

技术数据

说明

概述


适用HC-D15、A10插芯

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	法兰式外壳
产品系列	HC-EVO-D
应用	标准
类型	D15
出线口编号	1
型号	高型设计
电缆出口	直头
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图



宽度

30 mm

高度

60 mm

长度

63.5 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94

V0 (外壳)

V0 (互锁)

外壳材料

PA 6.6-FR

锁扣材料

PA

机械特性

机械参数

锁紧类型

锁扣

安装

组装说明

法兰式外壳必须配备EVO螺钉连接。EVO螺钉连接共有4种尺寸。
EVO螺钉连接可以手动连接或使用比如管钳来连接。

环境和真实条件

环境条件

保护等级

IP66

HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - 壳体

1411338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411338>



壳体等级 (NEMA)	12 (UL 50e)
冲击强度	IK08
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - 壳体




1411338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411338>

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - 壳体



1411338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411338>

认证

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411338>

DNV

认证ID: TAE000037S

HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - 壳体



1411338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411338>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK - 壳体



1411338

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411338>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn