

CH-...Douilles_3/4_MM

Douilles 3/4" courtes 6 pans en mm

DOUILLES ET ACCESSOIRES



Description

Spécialement adaptées pour la mécanique lourde.

Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.

Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.

Profil surface Drive SAM.

Finition chromée polie brillante.


Produit conforme aux normes

NF ISO 1174-1

NF ISO 1711-1

NF ISO 2725-1

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : CH-19

A (mm)	19	D (mm)	29
d (mm)	34,2	H (mm)	51
P (mm)	14	Poids (g)	170
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-21

A (mm)	21	D (mm)	27,5
d (mm)	34,5	H (mm)	51
P (mm)	12	Poids (g)	170
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-22

A (mm)	22	D (mm)	32
d (mm)	34,5	H (mm)	52
P (mm)	14	Poids (g)	190
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-24

A (mm)	24	D (mm)	34,5
d (mm)	35	H (mm)	57
P (mm)	16	Poids (g)	190
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-26

A (mm)	26	D (mm)	37,5
d (mm)	35	H (mm)	54
P (mm)	25	Poids (g)	225
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-27

A (mm)	27	D (mm)	38,5
d (mm)	35	H (mm)	54
P (mm)	25	Poids (g)	220
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-28

A (mm)	28	D (mm)	40
d (mm)	36	H (mm)	54
P (mm)	25	Poids (g)	240
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-29

A (mm)	29	D (mm)	40,5
d (mm)	36	H (mm)	56
P (mm)	25	Poids (g)	250
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-30

A (mm)	30	D (mm)	42,5
d (mm)	36	H (mm)	56
P (mm)	25	Poids (g)	270
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-32

A (mm)	32	D (mm)	45
d (mm)	38	H (mm)	56
P (mm)	25	Poids (g)	310

Garantie Garantie SAM OUTIL

Caractéristiques de l'article référence : CH-33

A (mm)	33	D (mm)	45
d (mm)	38	H (mm)	56
P (mm)	25	Poids (g)	310
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-35

A (mm)	35	D (mm)	48
d (mm)	38	H (mm)	65
P (mm)	30	Poids (g)	370
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-36

A (mm)	36	D (mm)	50
d (mm)	39	H (mm)	65
P (mm)	35	Poids (g)	410
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-38

A (mm)	38	D (mm)	53
d (mm)	38	H (mm)	65
P (mm)	30	Poids (g)	450
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-40

A (mm)	40	D (mm)	56
d (mm)	38	H (mm)	65
P (mm)	30	Poids (g)	510
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-41

A (mm)	41	D (mm)	56
d (mm)	38	H (mm)	65
P (mm)	30	Poids (g)	460
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-42

A (mm)	42	D (mm)	58
d (mm)	38	H (mm)	65
P (mm)	30	Poids (g)	530
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-46

A (mm)	46	D (mm)	63
d (mm)	42	H (mm)	65
P (mm)	30	Poids (g)	590
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-50

A (mm)	50	D (mm)	68
d (mm)	42	H (mm)	65
P (mm)	32	Poids (g)	680
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : CH-55

A (mm)	55	D (mm)	74
d (mm)	42	H (mm)	70
P (mm)	35	Poids (g)	780
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne




Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)

DOUILLES ET ACCESSOIRES