



Contatti

Web www.rs-components.com

**Per ulteriori
informazioni,
contattare la
propria filiale**

PRO

Facciamo in modo che accada



**design
svizzero**



Gamma Micro-Shear ergonomica con protezione ESD

I tagliafilati Micro-Shear® a filo utilizzano un taglio anti-impatto, con le lame by-pass che tagliano in modo pulito il metallo.

Il taglio a cesoia riduce notevolmente gli urti meccanici erogati al componente e richiede solo circa la metà dello sforzo per tagliare un filo rispetto ai tradizionali tagliafilati a compressione.

- » Impugnature ergonomiche a 2 componenti facili da usare con protezione ESD e con una superficie di presa morbida
- » I giunti a vite e a perno ad alta precisione riducono l'attrito interno e le nostre molle di ritorno leggera garantiscono un'azione vivace con una bassa pressione di esercizio. Le impugnature attraversano la larghezza della mano, contribuendo a eliminare i punti di pressione riducendo al contempo la pressione in qualsiasi punto: La presa distribuita in posizione chiusa è inferiore a 2 poll., una dimensione confortevole per la maggior parte delle dimensioni delle mani.
- » Le finiture chiare antiriflesso o le finiture nere antiriflesso offrono la possibilità di scegliere la finitura appropriata per il lavoro da eseguire.



CAPACITÀ DI TAGLIO

Art. n.	Descrizione	Capacità di taglio
8472949	Micro-Shear Tagliafilati Micro-Shear con protezione ESD	18 AWG CAVO MORBIDO 1,02 mm
8472948	Micro-Shear angolate Tagliafilati Micro-Shear con protezione ESD	20 AWG CAVO MORBIDO 0,8 mm
8472967	Mini-Shear Protezione ESD	20 AWG CAVO MORBIDO 0,8 mm
8472942	Micro-Shear a testa ovale Tagliafilati Micro-Shear con protezione ESD	12 AWG CAVO MORBIDO 2,0 mm
8472981	Cesole in fibra di Kevlar Protezione ESD	12 AWG CAVO MORBIDO 2,0 mm
8472945	Micro-Shear a testa conica Tagliafilati Micro-Shear con protezione ESD	14 AWG CAVO MORBIDO 1,8 mm
8472951	Tronchesino a filo Maxi-Shear Protezione ESD	12 AWG CAVO MORBIDO 2,0 mm
8472955	Cesole per filo armonico Protezione ESD	12 AWG CAVO RIGIDO 2,0 mm
8472984	Tronchesino a filo Micro-Shear Protezione ESD	16 AWG CAVO MORBIDO 1,29 mm