

PAB-KTL - Kabelbezeichnungsträger

1013261

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013261>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelbezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, längs, Montageart: Kabelbindermontage, Kabdurchmesser: > 10 mm, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 30 mm



Ihre Vorteile

- Bezeichnungshülsen für die Kennzeichnung und Bündelung von Leitern
- Beschriftbar mit den Kunststoffschildern UC-WMT ..., US-WMT ... oder mit den Einstechstreifen EMT ...

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1013261
Verpackungseinheit	200 Stück
Mindestbestellmenge	200 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG231A
GTIN	4017918013677
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,61 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,436 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	SE

PAB-KTL - Kabelbezeichnungsträger

1013261

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013261>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schildchenträger
Beschriftung	
Bedruckungsrichtung	längs

Maße

Breite	30,3 mm
Höhe	14,5 mm
Tiefe	4,35 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	PVC
Inhaltsstoffe	silikonfrei

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	> 10,00 mm
--------------------------	------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe	
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität)	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

Temperaturlagerung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Ergebnis	Prüfung bestanden
Verfahren	Test Bb
Dauer	96 h
Prüftemperatur	80 °C

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-50 °C ... 80 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)
Lagerfähigkeit	2 Jahre

Montage

Montageart	Kabelbindermontage
------------	--------------------

PAB-KTL - Kabelbezeichnungsträger

1013261

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013261>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 9.0	EC002248
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PAB-KTL - Kabelbezeichnungsträger

1013261

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1013261>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de