

## MERKMALE

- Vielseitig und leicht zu montieren
- Kann verschraubt und manuell entfernt werden
- Sechseckige Versionen können mit einem Schraubenschlüssel festgezogen werden
- Sichere Verriegelung der Leiterplatte
- Nylon-Isoliermaterial verringert das Risiko von elektrischen Kurzschlüssen und ist zudem leicht und Durable.
- Versionen mit vernickelten Messinggewindeeinsetzen für Beständigkeit gegen Korrosion

## Runder Nylon-Abstandshalter von RS Pro, Stecker/Buchse, 30 mm, M3 x M

RS Best.-Nr. 653-9302



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Eine Serie hochwertiger Abstandshalter von RS PRO aus massivem Nylon oder mit Gewindeeinsätzen aus Metall und einem Nylon-Isolationsmaterial. Diese vielseitigen Abstandshalter dienen zur Montage und Sicherung Ihrer Leiterplatte sowie zum Anheben Ihrer Leiterplatte von anderen Bauteilen wie dem Inneren eines Computergehäuses oder einer weiteren Leiterplatte, wie bei Distanzstücken. Sie eignen sich außerdem ideal zum Optimieren des Belüftungsraumes um Komponenten für den Fall, dass das Gerät heißläuft. Diese Abstandshalter sind in verschiedenen Höhen und Gewindegrößen erhältlich, passend für eine Vielzahl von Anwendungen.

## Allgemeine

<b>Gender-Typ</b>	Stecker/Buchse
<b>Material</b>	Nylon
<b>Gehäuseform</b>	Rund
<b>Oberfläche</b>	Einfach
<b>Anwendung</b>	Büromaschinen, Telekommunikationsgeräte, Unterhaltungselektronik, audiovisuelle Geräte Visual Equipment

## Mechanische

<b>Gehäuselänge</b>	30mm
<b>Gewindegröße</b>	M3 x M3
<b>Bolzenlänge</b>	6mm
<b>Gewindegröße A</b>	M3
<b>Gewindegröße B</b>	M3
<b>Außendurchmesser</b>	8mm
<b>Bohrungstiefe</b>	6mm

## Zulassungen

<b>Konformität/Zertifizierung</b>	EN61340
-----------------------------------	---------



**TYPE 1**

**TYPE 2**