

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT Pièces détachées - porte pleine double - SF HD - 1600x1200mm

NSYSFDHD16122D

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	- H: 1600 mm W: 1200 mm
Emplacement de montage	Façade Partie arrière de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT SFHD
Composition de l'appareil	1 porte 1 système de barre de verrouillage à 4 points 1 cadre de renforcement
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre polyester
Type de porte	Pleine extérieure
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Hauteur	Nominal: 1600 mm
Largeur	Nominal: 1200 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	120,000 cm
Longueur de l'emballage 1	160,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	28,000 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	48,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur de l'emballage 2	200,000 cm
Poids de l'emballage 2	201,000 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Régulation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui