


GIRAVITI PER VITI CON INTAGLIO



322

ISO 2380

- Impugnatura ergonomica bimateriale
- Lama in acciaio al Cromo Vanadio
- Esecuzione cromata con punta sabbiata
- Esagono di manovra per le misure 1,6x10x200 e 2x12x250
- Lama fresata per le misure 0,4x2,5x75 - 0,4x2x50 - 0,5x3x75 - 0,5x3x100 - 0,6x3,5x75

Dettagli famiglia

Codice	axbxc mm	L mm	Misura impugnatura
U03220025	0,4x2x50	148	M1
U03220005	0,4x2,5x75	173	M1
U03220006	0,5x3x75	173	M1
U03220028	0,6x3,5x75	173	M2
U03220007	0,5x3x100	198	M1
U03220008	0,8x4x100	202	M2
U03220011	1x5,5x100	205	M2
U03220009	0,8x4x125	227	M3
U03220012	1x5,5x125	230	M3
U03220014	1,2x6,5x125	241	M4

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	axbxc mm	L mm	Misura impugnatura
U03220015	1,2x6,5x150	266	M4
U03220023	1,6x10x200	275	M4
U03220017	1,6x8x175	291	M4
U03220024	2x12x250	366	M4

Serie / Configurazioni

Articoli



007 SB 150 CX - Astuccio portautensili con giraviti e pinza universale (14 pz)



007 SB 178 NC - Astuccio portautensili con giraviti, chiavi maschio, pinza regolabile e forbice (13 pz)



322 SH10 - Serie di 10 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV®



322 SH5 - Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®



322 SH7 - Serie di 7 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



519 M 322H - Modulo in spugna bicolore assortito (8 pz)



519/322H - Modulo in termoformato assortito (10 pz)



630 AN - Borsa avvolgibile con assortimento per manutenzione casa (19 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000