

Gants en latex naturel non doublés et fins, offrant une dextérité et une tactilité exceptionnelles.

- **Une flexibilité accrue** : Légers et fins, les gants AlphaTec® 87-137 enduits de latex de caoutchouc naturel assurent une protection souple et confortable des mains.
 - **Une commodité accrue** : Comme ces gants de protection sont dotés de manchettes perlées, ils sont faciles à enfiler et à retirer.
 - **Conformité de la manipulation des aliments** : Les gants de manutention alimentaire AlphaTec® 87-137 conviennent également à une large gamme d'applications dans le domaine de la transformation des aliments et des services.
 - **Meilleure adhérence** : Grâce au motif en nid d'abeille sur la paume et les doigts, AlphaTec® 87-137 gants de protection des mains offrent une excellente adhérence sur sol sec ou mouillé.

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
 - Nettoyage et entretien
 - Industrie chimique
 - Maintenance d'infrastructures

Applications

- Transformation des fruits et légumes
 - Transformation alimentaire et emballage de la viande
 - Inspection de maintenance
 - Nettoyage et entretien de laboratoires
 - Manipulation de produits chimiques
 - Traitement et préparation de produits chimiques



Principales propriétés

- Gants fins en latex naturel** : Flexibles et confortables
- Manchette perlée pour faciliter l'enfilage et le retrait** : Pratique au quotidien
- Conformité de la manipulation des aliments** : Gants de sécurité idéaux pour les applications alimentaires

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Parabène
- Diéthyldithiocarbamate de zinc
- 2-mercaptobenzothiazole de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance

CE 0493	EN388: 2016	EN 421	EN ISO 374-1:2016 Type B	EN ISO 374-5	
X010A			KLT	VIRUS	



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-137	Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	7, 8, 9, 10	300	Naturel	• 12 paires par sac, 12 sacs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Querétaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1800 363-8340
F : 1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.