

USB-C Hub - 4-poorts USB 3.0 - USB-C naar 4x USB-A - bus gevoed - wit

Product ID: HB30C4ABW



Met deze draagbare USB 3.0 hub breidt u de connectiviteit van uw laptop of desktop uit door vier USB Type-A poorten via één USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort toe te voegen. En vanwege de USB-busvoeding hoeft u geen externe voedingsadapter aan te sluiten, waardoor u comfortabeler reist en de kabelwarboel op uw werkplekken wordt verminderd.

Neem hem met u mee waar u ook heen gaat.

Dankzij zijn compacte en robuuste design kunt u deze draagbare USB-C™ hub overal met u meenemen. Hij kan gemakkelijk in uw laptotas worden opgeborgen en neemt slechts weinig bureauimte in beslag wanneer u hem aansluit op uw werkplek.

Bovendien is de hub voorzien van busvoeding, d.w.z. dat hij direct vanaf de USB-C poort van uw computer wordt gevoed. Daardoor is hij zelfs nog mobieler omdat u minder kabels hoeft mee te nemen wanneer u reist en hij heeft geen externe voedingsadapter nodig.

Behoud uw huidige randapparaten en apparaten

Als u de levensduur van uw bestaande USB-A randapparaten wilt verlengen, is deze hub de perfecte oplossing. Door een USB-C poort in vier USB-A poorten te converteren, kunt u al uw bestaande USB 3.0 apparaten zoals flashdrives, externe harde schijven en printers blijven gebruiken. Nu kunt u geld besparen doordat u geen nieuwe met USB-C uitgeruste randapparaten hoeft te kopen.

Voeg vier USB 3.0 poorten toe in slechts enkele seconden

Deze USB-hub is compatibel met meerdere platformen, waardoor hij geschikt is voor vele verschillende laptops. Hij werkt ook met diverse besturingssystemen zoals Windows®, Mac, Linux® en Chrome OS™. Hij wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

De HB30C4ABW wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Gebruik de USB-C poort op uw laptop, MacBook, Ultrabook™ of Chromebook Pixel™ om uw aansluitopties uit te breiden door toevoeging van extra USB-A poorten
- Neem de hub mee op reis en sluit vrijwel elk USB-randapparaat op uw laptop aan waar u ook heen gaat
- Perfect voor thuis, op kantoor, hot desks en BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) omgevingen

Features

- Een voordelige manier om vier USB-A poorten aan uw computer toe te voegen via een USB-C poort
- Lichtgewicht en een compact design, voor maximale mobiliteit
- USB-busvoeding voor de meest gebruikelijke apparaten, in de meeste gevallen zonder dat een externe voeding nodig is
- Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig te installeren en native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
- Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
- De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
- Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
- USB hub met dongle-kabel heeft vier SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput ondersteuning tot 5 Gbps

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL812
	Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Interface	USB 3.0
	Poorten	4
	Snellaadpoort(en)	Nee
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Ja
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10~85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.6 in [41 mm]
	Gewicht product	1.3 oz [37 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Kabellengte	5.9 in [150 mm]
	Kleur	Wit
	Lengte product	3.1 in [80 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Vormfactor	Compact	
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [108 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poorts USB 3.0-hub

Product appearance and specifications are subject to change without notice.